

**CC-M 85/54 4X3 ST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



提供铝和不锈钢材质的 MetalliCard，能满足广泛的标识要求。镀铬的铝质标记牌物美价廉，应用广泛，尤其在彩色打印中能呈现高对比度。在技术要求苛刻的化学与工艺行业，耐化学性能出色的不锈钢 MetalliCard 是您安全的选择。其格式能满足整个系统的标识需要。不管是小型设备还是铭牌，都能确保高品质的标记工艺。MetalliCard 还具备最佳的安装特性。MetalliCards 灵活通用，这得益于其多样的固定方式：粘合、锚固、标记座、标签固定轨或不锈钢电缆扎带。

针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

**通用订货数据**

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 版本         | MetalliCard, 设备标识牌, 54 x 85 mm, 银色 |
| 订货号        | <a href="#">1327820000</a>         |
| 类型         | CC-M 85/54 4X3 ST                  |
| GTIN (EAN) | 4050118132670                      |
| 数量         | 40 items                           |

## CC-M 85/54 4X3 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |        |         |             |
|----|--------|---------|-------------|
| 深  | 0.5 mm | 深度 (英寸) | 0.0197 inch |
| 高度 | 54 mm  | 高度 (英寸) | 2.126 inch  |
| 宽度 | 85 mm  | 宽度 (英寸) | 3.3464 inch |
| 净重 | 16.6 g |         |             |

## 温度

|        |              |
|--------|--------------|
| 工作温度范围 | -55...130 °C |
|--------|--------------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 通用数据

|              |                                |             |  |
|--------------|--------------------------------|-------------|--|
| 类型           | 插拔式, 带 3.5 mm 安装孔              |             |  |
| 宽度           | 85 mm                          |             |  |
| 最大工作温度       | 130 °C                         |             |  |
| 最小工作温度       | -55 °C                         |             |  |
| 颜色编码         | 银色                             |             |  |
| 基础材料         | 微蚀刻不锈钢 1.4301 (ST), 不锈钢 1.4301 |             |  |
| 打印标志         | 无                              |             |  |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式                           | MetalliCard |  |
| 标记区域大小       | 83.8 x 52.4 mm                 |             |  |
| 推荐的工业        | 能源, 流程                         |             |  |
| 适用的打印机       |                                |             |  |
| 每种组合对应的标识牌数  | 1 MetalliCard = Device markers |             |  |
| 工作温度范围       | -55...130 °C                   |             |  |

## 设备标记号

|      |         |
|------|---------|
| 开孔直径 | 3.30 mm |
|------|---------|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**CC-M 85/54 4X3 ST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

应用举例



**CC-M 85/54 4X3 ST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

附件

www.weidmueller.com

补充产品



通用订货数据

|            |                            |    |  |
|------------|----------------------------|----|--|
| 类型         | INLAY CC-M 85/54           | 版本 |  |
| 订货号        | <a href="#">1341030000</a> |    |  |
| GTIN (EAN) | 4050118145427              |    |  |
| 数量         | 1 ST                       |    |  |
| 类型         | INLAY CC-M UNIVERSAL       | 版本 |  |
| 订货号        | <a href="#">1341120000</a> |    |  |
| GTIN (EAN) | 4050118145458              |    |  |
| 数量         | 1 ST                       |    |  |
| 类型         | PRIMER CC-M                | 版本 |  |
| 订货号        | <a href="#">2068020000</a> |    |  |
| GTIN (EAN) | 4050118416534              |    |  |
| 数量         | 100 ST                     |    |  |