

PAC-S1200-SD15-V2-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



预制PAC电缆能在PLC和PLC接口之间形成电气和逻辑联接。这些电缆具有下列组成部分：

- 厂商的PLC接插件。
- 多芯 LiYY 或 LY YCY 电缆 (带屏蔽), 截面积为 0.14 mm² 或 0.25 mm²。
- 扁平电缆接头、SUB-D 或 RSV, 连接到接口。电缆经自动连通性和绝缘性测试, 保证性能。

通用订货数据

版本	预制电缆, PAC, 电缆 LiYCY, 0.25 mm ²
订货号	1329290010
类型	PAC-S1200-SD15-V2-1M
GTIN (EAN)	4032248182701
数量	1 items

PAC-S1200-SD15-V2-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

净重	226 g
----	-------

温度

工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
-----------	---------

RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d
------	--------------------------------------

通用参数

电缆长度	1 m
------	-----

基础材料	PVC
------	-----

接口连接器	SUB-D FEMALE 25P
-------	------------------

电缆外径	10.15 - 1 mm
------	--------------

适用于	模拟信号
-----	------

电缆	电缆 LiYCY
----	----------

最小回路数	25 回路
-------	-------

PLC 侧接连接器	4 x SIEMENS S71200 6ES7292-1AG30-0XA0 7P
-----------	--

导线压接面积	0.25 mm ²
--------	----------------------

分类

ETIM 8.0	EC000237
----------	----------

ETIM 10.0	EC000237
-----------	----------

ECCLASS 15.0	27-24-22-20
--------------	-------------

ETIM 9.0	EC000237
----------	----------

ECCLASS 14.0	27-24-22-20
--------------	-------------