数据信息页

SAIL-ZW-VSA-0.3U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	阀门电缆（预装配），直插头 - 阀门插头, 结构 A (18 mm), M12 = A, 电缆长度: 0.3 m, PUR, 黑色
订货号	1332340030
类型	SAIL-ZW-VSA-0.3U
GTIN (EAN)	4099987266345
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
最后下单日期	2027-02-28T00:00:00+01:00

数据信息页

SAIL-ZW-VSA-0.3U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

净重	20 g

电缆技术参数

电缆长度	0.3 m	护套颜色	黑色
PE 功能	是	适用于拖曳电缆	是
芯线横截面积	0.34 mm²	带屏蔽	无
卤素	不	加速度	5 m/s²
最小弯曲半径，可变	10 *直径	最小弯曲半径，固定	5 *直径
弯曲循环	3 Mio	传输速率	200 m/min
护套材料	PUR	电缆长度可配置	无
辐照交联	无	防焊接火花	是
抗扭强度	180 °/m	静止时的温度范围	-40…90 °C
耐焊珠高温	是	移动中的温度范围	-30…90 °C
回路数	5 (4 + PE)	外径	5 mm ± 0.2 mm

基本技术信息

编码	结构 A (18 mm), M12 = A	联接螺纹	M12 插针
LED	是	类型	直插头 - 阀门插头
触点材料	CuSn, 镀银, CuZn, 镀金的	额定电压	24 V
额定电流	4 A	AF 尺寸	13 mm
防护等级	IP65, IP67, IP68, 拧入时	插拔次数	≥ 100
螺纹环材料	黄铜材质, 镀镍的	保护线路	抑制二极管
外壳温度范围	-30…+90 °C	拧紧力矩	M3 安装螺钉: 0.4 Nm, M12: 1.0 Nm

左插头

插头，左	M12, A 编码, 回路数: 5, 针式端头, 笔直, 插头, 不带屏蔽

分类

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		


SAIL-ZW-VSA-0.3U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

图纸


尺寸图




尺寸图




插针分配方案



插针分配方案



接线图



24VAC/DC_4A