SAIL-ZW-VSA-3.0U



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	阀门电缆(预装配), 直插头 - 阀门插头, 结构 A (18 mm), M12 = A 编码, 电缆长度: 3 m, PUR, 黑色	
订货号	1332340300	
类型	SAIL-ZW-VSA-3.0U	
GTIN (EAN)	4050118680607	
数量	1 items	

SAIL-ZW-VSA-3.0U



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

MAMID 认证



ROHS 一致

尺寸和重量

净重 235 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,有例外
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

电缆技术参数

电缆长度	3 m	护套颜色	黑色
适用于拖曳电缆	是	芯线横截面积	0.34 mm²
带屏蔽	无		不
加速度	5 m/s ²	 最小弯曲半径,可变	10 x 电缆直径
最小弯曲半径,固定	5 x 电缆直径	弯曲循环	3 Mio
护套材料	PUR	抗扭强度	180 °/m
静止时的温度范围	-4090 °C	耐焊珠高温	是
移动中的温度范围	-3090 °C	回路数	5

基本技术信息

编码	结构 A (18 mm), M12 = A 编码	联接螺纹	M12 插针
LED	 是	类型	直插头 - 阀门插头
触点材料	CuSn, 镀银, CuZn, 镀金的		24 V
	4 A	AF 尺寸	13 mm
防护等级	IP65, IP67, IP68, 拧入时	插拔次数	≥ 100
螺纹环材料	黄铜材质,镀镍的	保护线路	抑制二极管
外壳温度范围	-30+90 °C	拧紧力矩矩	M3 安装螺钉: 0.4 Nm, M12: 1.0 Nm

分类

ETIM 6.0	EC001855	ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 9.0	27-06-03-12
ECLASS 9.1	27-06-03-11	ECLASS 10.0	27-06-03-12
ECLASS 11.0	27-06-03-12	ECLASS 12.0	27-06-03-12
ECLASS 13.0	27-06-03-12	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		

目录日期/图纸 2

SAIL-ZW-VSA-3.0U




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


图纸

尺寸图






插针分配方案



插针分配方案

尺寸图



接线图

