


SAIL-ZW-VSA-3.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



通用订货数据

|            |  |
|------------|--|
| 版本         | 阀门电缆 (预装配), 直插头 - 阀门插头, 结构 A (18 mm), M12 = A 编码, 电缆长度: 3 m, PUR, 黑色 |
| 订货号        | <a href="#">1332340300</a>   |
| 类型         | SAIL-ZW-VSA-3.0U   |
| GTIN (EAN) | 4050118680607  |
| 数量         | 1 items  |

## SAIL-ZW-VSA-3.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致

## 尺寸和重量

净重 235 g

## 环保产品合规

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态        | 合规, 有例外                              |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c                                   |
| REACH SVHC       | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP             | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |

## 电缆技术参数

|            |                    |            |                      |
|------------|--------------------|------------|----------------------|
| 电缆长度       | 3 m                | 护套颜色       | 黑色                   |
| 适用于拖曳电缆    | 是                  | 芯线横截面积     | 0.34 mm <sup>2</sup> |
| 带屏蔽        | 无                  | 卤素         | 不                    |
| 加速度        | 5 m/s <sup>2</sup> | 最小弯曲半径, 可变 | 10 x 电缆直径            |
| 最小弯曲半径, 固定 | 5 x 电缆直径           | 弯曲循环       | 3 Mio                |
| 护套材料       | PUR                | 抗扭强度       | 180 °/m              |
| 静止时的温度范围   | -40...90 °C        | 耐焊珠高温      | 是                    |
| 移动中的温度范围   | -30...90 °C        | 回路数        | 5                    |

## 基本技术信息

|        |                          |       |                                 |
|--------|--------------------------|-------|---------------------------------|
| 编码     | 结构 A (18 mm), M12 = A 编码 | 联接螺纹  | M12 插针                          |
| LED    | 是                        | 类型    | 直插头 - 阀门插头                      |
| 触点材料   | CuSn, 镀银, CuZn, 镀金的      | 额定电压  | 24 V                            |
| 额定电流   | 4 A                      | AF 尺寸 | 13 mm                           |
| 防护等级   | IP65, IP67, IP68, 拧入时    | 插拔次数  | ≥ 100                           |
| 螺纹环材料  | 黄铜材质, 镀镍的                | 保护线路  | 抑制二极管                           |
| 外壳温度范围 | -30...+90 °C             | 拧紧力矩  | M3 安装螺钉: 0.4 Nm,<br>M12: 1.0 Nm |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ETIM 10.0   | EC001855    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-12 |             |             |


SAIL-ZW-VSA-3.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



尺寸图



插针分配方案



插针分配方案



接线图



24VAC/DC\_4A