



如需带电工作，必须遵守特定规则并使用专为该用途生产并经过检验的工具。

魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘钳产品。

所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。

绝缘钳的设计符合人体工程学，适合手的形状。这样可以更好地握在手里，不会夹住手指，工作起来也比较省力。

通用订货数据

版本	单手操作式切割工具
订货号	1338810000
类型	CS 22-10
GTIN (EAN)	4050118143256
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2026-02-28T00:00:00+01:00
替代产品	STRIPAX

CS 22-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

宽度	176 mm	宽度 (英寸)	6.9291 inch
净重	150 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f989c85e-a0a7-4555-8c82-e72072ef153d

PW6 技术数据

类型	单手操作
----	------

钳

绝缘保护 1000 V	无
-------------	---

分类

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		