# THM ESO 7 PA WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







## 通用订货数据

版本	端子标记号,插入式标记号,30 x 6.3 mm,白色
订货号	<u>1339570000</u>
类型	THM ESO 7 PA WS
GTIN (EAN)	4050118144208
数量	1 items

# THM ESO 7 PA WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量	~			
八丁阳王王				
 高度	30 mm	高度 (英寸)	1.1811 inch	
宽度	6.3 mm	宽度 (英寸)	0.248 inch	
<del>万</del> 重	287.76 g			
工作温度共同	40.7000			
工作温度范围	-4070 °C			
环保产品合规				
RoHS 合规状态				
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
通用数据				
打印方向	水平和垂直的			
宽度	6.3 mm			
最大工作温度	70 °C			
最小工作温度	-40 °C			
<b>颜色编码</b>	白色			
卤素	不			
基础材料	纸质			
打印标志	 无			
每个包装单元的标记号数量	2500			
每个包装单元的标记号数量	供电形式	卷装标签	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	每个包装单元的组合数量	1	<u>-</u>	
	每种组合对应的标识牌数	2500		
标记区域大小	30 x 6.3 mm	2000		
每种组合对应的标识牌数	1 Label reel = 2500 Insert markers			
工作温度范围	-4070 °C			
五下温及心图 每卷数量	2500			
<del></del>				
7 <del>7</del>				
ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761	
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761	
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37	
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37	
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01	
ECLASS 13.0	27-28-11-01	ECLASS 14.0	27-28-11-01	
ECLASS 15.0	27-28-11-01		·	

目录日期/图纸 2

# 数据信息页

# THM ESO 7 PA WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



### THM ESO 7 PA WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 用于镶嵌式标记号的 WKM



WKM 的无卤透明标记袋提供出色的保护功能,以免受环境 影响。用电缆扎带固定非常灵活,几乎适合所有截面积的

可以将预先打印的标签简单插入 WKM 标记座,并用夹子 固定。 WKM 电缆标记号是现场标记最有效的正确选择。 使用 WKM 电缆的优点

- 可以用传统的办公室打印机单独打印纸张和聚酯标签
- 经久耐用的设计,结合 MultiCard ELS 标签,能最有效的 提供环境保护

#### 通用订货数据

GTIN (EAN)

类型 WKM 8/30 订货号

1631910000

4008190206666 50 ST

版本

WKM, 导线及电缆标记号, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, 接线盒和电缆标识

牌,透明

#### 墨带

数量



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同 材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记 需要。

4

#### 通用订货数据

类型 **RIBBON MM 110/360 SW** 订货号 2005070000

GTIN (EAN) 4050118390049

数量 1 ST 版本

Ink ribbon