

产品图片



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

通用订货数据

版本	P系列, 隔板, 灰色, 2 mm, 已打印, 17-32, 水平
订货号	1340340000
类型	TW PRV16 17-32
GTIN (EAN)	4050118145205
数量	10 items

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	100 mm	深度 (英寸)	3.937 inch
高度	225 mm	高度 (英寸)	8.8582 inch
宽度	2 mm	宽度 (英寸)	0.0787 inch
净重	26.44 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

可卡装 是

材料参数

基础材料	聚碳酸酯	颜色编码	灰色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

类型 已打印, 17-32, 水平

分类

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

