


SH 4C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片

Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

通用订货数据

版本	汇流排支架, 银色, 85 °C, 宽度: 15 mm, None, 镀锌不锈钢, 直接安装
订货号	1340870000
类型	SH 4C
GTIN (EAN)	4050118208863
数量	10 items

SH 4C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	25 mm	深度 (英寸)	0.9842 inch
高度	25 mm	高度 (英寸)	0.9842 inch
宽度	15 mm	宽度 (英寸)	0.5906 inch
净重	24.39 g		

温度

环境温度	-5 °C...40 °C	工作温度	-40 °C...85 °C
最大持续工作温度	85 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

安装指导	直接安装	安装方式	直接安装
------	------	------	------

材料参数

基础材料	镀锌不锈钢	颜色编码	银色
阻燃等级符合 UL 94	None		

通用的

回路数	1	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

分类

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		