SH 4C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装,同时遵守所要求的规范

通用订货数据

汇流排支架, 银色, 85°C, 宽度: 15 mm, None, 镀锌不锈钢, 直接安装
<u>1340870000</u>
SH 4C
4050118208863
10 items

数据信息页

SH 4C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
		V	
深 	25 mm	深度 (英寸)	0.9842 inch
高度	25 mm	高度 (英寸)	0.9842 inch
宽度	15 mm		0.5906 inch
争重	24.39 g		
温度			
环境温度 环境温度	E °C 40 °C	工作温度	-40 °C85 °C
^{环児温ይ} 最大持续工作温度	-5 °C40 °C 85 °C		-40 C05 C
取八付织工TF温皮	00 C		
环保产品合规			
RoHS 合规状态			
REACH SVHC			
REACH SVIIC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
其它技术参数			
安装指导	直接安装	安装方式	直接安装
材料参数	'		
**************************************	1212-121-	AT 6 /A	,_,
基础材料	镀锌不锈钢	颜色编码	银色
阻燃等级符合 UL 94	None		
通用的	,		
回路数	1	安装指导	直接安装
ETIM 6.0	EC001166	ETIM 7.0	EC001166
ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 9.0	27-40-06-07
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-40-06-07
ECLASS 11.0	27-40-06-07	ECLASS 12.0	27-40-06-07
ECLASS 13.0	27-40-06-07	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0			