INLAY CC-M 15/45



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





通用订货数据

| 订货号 | 1341090000 |
|------------|------------------|
| 类型 | INLAY CC-M 15/45 |
| GTIN (EAN) | 4050118145175 |
| 数量 | 1 items |

INLAY CC-M 15/45



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| 审批 | | | |
|-------------|------------------|---|-------------|
| | | | |
| ROHS | 一致 | | |
| 尺寸和重量 | | | |
| | | | |
| 深 高度 | 120 mm | 深度 (英寸) | 4.7244 inch |
| 高度 | 8 mm | 高度 (英寸) | 0.315 inch |
| 宽度 | 76 mm | 宽度 (英寸) | 2.9921 inch |
| 争重 | 60 g | | |
| 环保产品合规 | | | |
| RoHS 合规状态 | | | |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关 | 注物质 (SVHC) | |
| | | | |
| | | | |
| 类型 | 用于 5 个标签的支架 | 宽度 | 76 mm |
| 分类 | | | |
| | | ======================================= | E0004075 |
| ETIM 6.0 | EC001675 | ETIM 7.0 | EC001675 |
| ETIM 8.0 | EC001675 | ETIM 9.0 | EC001675 |
| ETIM 10.0 | EC001675 | ECLASS 9.0 | 19-14-92-90 |
| ECLASS 9.1 | 19-14-92-90 | ECLASS 10.0 | 19-14-92-90 |
| CLASS 11.0 | 19-14-90-90 | ECLASS 12.0 | 19-14-90-90 |
| ECLASS 13.0 | 19-14-90-90 | ECLASS 14.0 | 19-14-90-90 |
| | | | |

数据信息页

INLAY CC-M 15/45



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸



INLAY CC-M 15/45



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

带孔



提供铝和不锈钢材质的 MetalliCard,能满足广泛的标识要求。 镀铬的铝质标记牌物美价廉,应用广泛,尤其在彩色打印中能呈现高对比度。在技术要求苛刻的化学与工艺行业,耐化学性能出色的不锈钢 MetalliCard 是您安全的选择。 其格式能满足整个系统的标识需要。 不管是小型设备还是铭牌,都能确保高品质的标记工艺。 MetalliCard 还具备最佳的安装特性。 MetalliCards 灵活通用,这得益于其多样的固定方式:粘合、锚固、标记座、标签固定轨或不锈钢电缆扎带。

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

| 类型 | CC-M 15/45 2X3 ST | 版本 |
|------------|---------------------------------|--|
| 订货号 | <u>1327920000</u> | MetalliCard, 设备标识牌, 15 x 45 mm, 银色 |
| GTIN (EAN) | 4050118132755 | |
| 数量 | 200 ST | |
| | | |
| 类型 | CC-M 15/45 2X3 AL | 版本 |
| 类型 订货号 | CC-M 15/45 2X3 AL 1327900000 | 版本 MetalliCard, 设备标识牌, 15 x 45 mm, 银色 |
| | | |

Standard



提供铝和不锈钢材质的 MetalliCard,能满足广泛的标识要求。 镀铬的铝质标记牌物美价廉,应用广泛,尤其在彩色打印中能呈现高对比度。在技术要求苛刻的化学与工艺行业,耐化学性能出色的不锈钢 MetalliCard 是您安全的选择。 其格式能满足整个系统的标识需要。 不管是小型设备还是铭牌,都能确保高品质的标记工艺。 MetalliCard 还具备最佳的安装特性。 MetalliCards 灵活通用,这得益于其多样的固定方式:粘合、锚固、标记座、标签固定轨或不锈钢电缆扎带。

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

| 类型 | CC-M 15/45 ST | 版本 |
|------------|-----------------------------|--|
| 订货号 | <u>1327740000</u> | MetalliCard, 设备标识牌, 15 x 45 mm, 银色 |
| GTIN (EAN) | 4050118132618 | |
| 数量 | 200 ST | |
| | | |
| 类型 | CC-M 15/45 AL | 版本 |
| | CC-M 15/45 AL 1327730000 | 版本 MetalliCard, 设备标识牌, 15 x 45 mm, 银色 |
| | · · | |