

DKB CC 30/60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	MetalliCard, 胶带, 30 x 60 mm, 透明
订货号	1341130000
类型	DKB CC 30/60
GTIN (EAN)	4050118145434
数量	100 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	0.01 mm	深度 (英寸)	0.0004 inch
高度	30 mm	高度 (英寸)	1.1811 inch
宽度	60 mm	宽度 (英寸)	2.3622 inch
净重	0.57 g		

温度

工作温度范围	-40...160 °C
--------	--------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

粘胶剂	改良丙烯酸酯		
类型	自我粘贴的		
宽度	60 mm		
最大工作温度	160 °C		
最小工作温度	-40 °C		
颜色编码	透明		
基础材料	聚酯纤维胶片		
打印标志	无		
每个包装单元的标记号数量	供电形式	MetalliCard	
推荐的工业	能源, 流程		
适用的打印机			
每种组合对应的标识牌数	1 MetalliCard = Adhesive strip		
工作温度范围	-40...160 °C		

分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

应用举例

