## **DKB CC 27/18**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







#### 通用订货数据

版本	MetalliCard, 胶带, 27 x 18 mm, 透明
订货号	<u>1341140000</u>
类型	DKB CC 27/18
GTIN (EAN)	4050118145625
数量	320 items

## **DKB CC 27/18**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
OHS	一致		
<b>是</b> 重压			
Ř	0.01 mm	深度 (英寸)	0.0004 inch
高度	27 mm	高度 (英寸)	1.063 inch
5度	18 mm		0.7087 inch
重	0.16 g		
温度			
L作温度范围	-40160 °C		
不保产品合规	,		'
oHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	ロ		
通用数据		,	
المراجعة الم			
占胶剂 4 ml	改良丙烯酸酯		
型	自我粘贴的		
でである。 カース <i>作</i> 温度	18 mm		
最大工作温度	160 °C		
是小工作温度	-40 °C		
(大型	透明		
<b>基础材料</b>	聚酯纤维胶片 		
「印标志 		M-+-IIIC	1
等个包装单元的标记号数量		MetalliC	ard
建荐使用的工业 5 B	能源,流程		
5用的打印机 5种组合对应的标识增数	1 Martalli Canal — Aallaa	-t	
事种组合对应的标识牌数 C作温度范围	1 MetalliCard = Adhesive strip -40160 °C		
_TF温及氾固	-40160 C		
<b>}类</b>			
TIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
TIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
TIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
CLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
CLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
CLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
CLASS 15.0	27-28-11-04		

目录日期/图纸 2

## 数据信息页

## **DKB CC 27/18**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 图纸

### 应用举例

