



车间和工厂里，如果能够把各类工具有条理的管理起来，可以节省大量时间并提高工作效率。魏德米勒出于这一考虑，提供高质量、多功能的工具组套，组套包括用于切线和剥线的压接套件和压接管状端头。

#### 通用订货数据

版本	光伏型, 接插件, 用于压接工具
订货号	<a href="#">1344960000</a>
类型	WM4 C I SET
GTIN (EAN)	4050118149036
数量	1 items

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

净重

23 g

## 温度

最小持续工作温度

-40 °C

最大持续工作温度

85 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 技术数据

最大电缆外径	7 mm	最小电缆外径	5.5 mm
核准	TÜV Rheinland (IEC 62852)	最大压接面积	6 mm <sup>2</sup>
最小压接面积	4 mm <sup>2</sup>	防护等级	IP65, IP67, IP2X 开放式
污染等级	2	额定电压	1500 V DC (IEC)
螺纹 (外部)	M 12	额定电流	35 A

## 分类

ETIM 8.0	EC002928	ETIM 9.0	EC002928
ETIM 10.0	EC002928	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		



### 附件

#### ...用于光纤端头



在剥线后可以使用相应端头或管状端头来压接电缆端头。压接是导线和端头之间的安全联接，很大程度上也可取代焊接。压接可在导线和联接元件之间建立均质、不会松开的联接。通过高品质的精密工具，可实现电子和机械方面的可靠联接。魏德米勒提供丰富的机械压接工具。自锁机构可确保高压接质量。使用魏德米勒工具进行的压接符合相关国际标准和规定。

#### 通用订货数据

类型	CTF PV WM4	版本	
订货号	<a href="#">1222870000</a>	版本	光伏型, 光伏端头压接工具, 机械的, 压模不可拆卸
GTIN (EAN)	4050118006254		
数量	1 ST		

### 附件



防尘帽 "Dustcap VSSO" 保护魏德米勒和 4 型太阳能连接器免受灰尘和污垢的侵害。  
 "SafetyClip" 保护魏德米勒太阳能连接器防止意外打开，只能使用特殊多功能工具才能释放。

#### 通用订货数据

类型	VSSO WM4 C	版本	
订货号	<a href="#">1254870000</a>	版本	光伏型, 扁平化设计
GTIN (EAN)	4050118047479		
数量	100 ST		

### 工具



- 用于带特殊绝缘材料的软导线和粗硬导线
- 工业应用中较高的剥线质量 (符合航空业的要求)
- 特殊形状的刀具可以对特殊绝缘材料及结构特殊的导线进行剥线
- 带可调节挡块的剥线长度
- 剥线元件可以更换, 从而具有高灵活性
- 剥线效果重复精确度高
- 对导线无损害
- 寿命长, 可靠性强, 稳定性高
- 集成的切割功能

#### 通用订货数据

类型	MULTI-STRIPAX PV	版本	
订货号	<a href="#">1190490000</a>	版本	光伏型, 接插件
GTIN (EAN)	4032248973262		
数量	1 ST		