

TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



车间和工厂里，如果能够把各类工具有条理的管理起来，可以节省大量时间并提高工作效率。魏德米勒出于这一考虑，提供高质量、多功能的工具组套，组套包括用于切线和剥线的压接套件和压接管状端头。

通用订货数据

版本	Tool case with contents
订货号	1345320000
类型	TOP CASE PREMIUM
GTIN (EAN)	4050118149739
数量	1 items
包装	箱

TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

深	352 mm	深度 (英寸)	13.8582 inch
高度	255 mm	高度 (英寸)	10.0394 inch
宽度	465 mm	宽度 (英寸)	18.3071 inch
净重	11290 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

PW6 技术数据

物品描述	工具箱
------	-----

类别

包装	箱
----	---

分类

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

空箱



车间和工厂里，如果能够把各类工具有条理的管理起来，可以节省大量时间并提高工作效率。魏德米勒出于这一考虑，提供高质量、多功能的工具组套，组套包括用于切线和剥线的压接套件和压接管状端头。

通用订货数据

类型	TOP CASE	版本	
订货号	1345330000	Assortment box	
GTIN (EAN)	4050118149913		
数量	1 ST		

切断工具



用于外径最大 8 mm、12 mm、14 mm 和 22 mm 的导线的切割工具。特殊的刀片几何形状允许以最小体力对铜和铝导线进行无挤压切割。根据 EN/IEC 60900 标准，切割工具 (KT 8 至 KT 22) 还配备通过 VDE 和 GS 测试的保护绝缘层，电压最高可达 1,000 V。

通用订货数据

类型	KT 8	版本	
订货号	9002650000	断线工具, 单手操作式切割工具	
GTIN (EAN)	4008190020163		
数量	1 ST		

工具



用于PVC绝缘电缆的剥线工具

通用订货数据

类型	AM 25	版本	
订货号	9001540000	工具, 剥线工具	
GTIN (EAN)	4008190138271		
数量	1 ST		

TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	AM 16	版本
订货号	9204190000	工具, 剥线工具
GTIN (EAN)	4032248608133	
数量	1 ST	
类型	AM 12	版本
订货号	9030060000	工具, 剥线工具
GTIN (EAN)	4008190337827	
数量	1 ST	
类型	STRIPAX	版本
订货号	9005000000	工具, 剥线及切割工具
GTIN (EAN)	4008190072506	
数量	1 ST	

Crimping tools



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

类型	PZ 6 ROTO L	版本
订货号	1444050000	压接工具, 管状端头压接工具, 0.14mm², 6mm², 梯形
GTIN (EAN)	4050118248593	
数量	1 ST	

带塑料套的管状端头系列



盒装, 带塑料套的管状端头 :

- 魏德米勒颜色编码
- DIN-颜色编码

通用订货数据

类型	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	版本
订货号	9025430000	管状端头分类, 盒装, 颜色编码: DIN
GTIN (EAN)	4008190337162	
数量	1 ST	

TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

带LED 显示



电压测试仪的主要任务是确定无电压。2 回路电压检测仪是唯一许可的检测仪器，可以满足劳动保护法的要求。

- 带 LCD 显示器
- 依据 VDE 标准
- 较高的峰值耐压强度
- 用于正确测试仪的任何应用范围

通用订货数据

类型	VT DIGI PRO	版本
订货号	9918870000	测试工具, 二极电压检测仪
GTIN (EAN)	4032248405756	
数量	1 ST	

带LED 信号



电压测试仪的主要任务是确定无电压。2 回路电压检测仪是唯一许可的检测仪器，可以满足劳动保护法的要求。

- 带LED显示
- 依据 VDE 标准
- 较高的峰值耐压强度
- 用于正确测试仪的任何应用范围

通用订货数据

类型	VT COMBI PRO	版本
订货号	9918860000	测试工具, 二极电压检测仪
GTIN (EAN)	4032248405749	
数量	1 ST	

工具



- 用于快速准确地去除直径为 8 ... 13 mm 防潮电缆的绝缘层，例如 NYM 电缆，3 x 1.5 mm² 至 5 x 2.5 mm²
- 切口深度无需调节
- 非常适用于分线盒和配电箱

通用订货数据

类型	STRIPPER ROUND TOP	版本
订货号	9918050000	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248359165	
数量	1 ST	

TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

VDE绝缘电话钳



如需带电工作，必须遵守特定规则并使用专为该用途生产并经过检验的工具。
魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘钳产品。
所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。
绝缘钳的设计符合人体工程学，适合手的形状。这样可以更好地握在手里，不会夹住手指，工作起来也比较省力。

通用订货数据

类型	FRZ S 160	版本	
订货号	9046370000	Pliers	
GTIN (EAN)	4032248357673		
数量	1 ST		

VDE绝缘斜口钳



如需带电工作，必须遵守特定规则并使用专为该用途生产并经过检验的工具。
魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘钳产品。
所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。
绝缘钳的设计符合人体工程学，适合手的形状。这样可以更好地握在手里，不会夹住手指，工作起来也比较省力。

通用订货数据

类型	SE HD 180	版本	
订货号	9046330000	Diagonal-cutting pliers	
GTIN (EAN)	4032248357635		
数量	1 ST		

VDE绝缘钢丝钳



如需带电工作，必须遵守特定规则并使用专为该用途生产并经过检验的工具。
魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘钳产品。
所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。
绝缘钳的设计符合人体工程学，适合手的形状。这样可以更好地握在手里，不会夹住手指，工作起来也比较省力。

通用订货数据

类型	KBZ 180	版本	
订货号	9046290000	Pliers	
GTIN (EAN)	4032248356485		
数量	1 ST		

VDE绝缘平嘴钳和圆嘴钳



根据 IEC 900, DIN EN 60900最高 1000 V (AC) 和 1500 V (DC)的

防护绝缘

- 优质专用工具钢硬模锻造
- 安全手柄, 设计符合人机工程系并带防滑TPE-VDE外壳
- 由抗拉、防冷防热、不易燃、无镉的TPE (热塑合成橡胶) 制成
- 弹性抓握区以及硬内核
- 抛光表面
- 电镀涂层 (镍镉) 实现防腐保护

通用订货数据

类型	RZ 160	版本
订货号	9046360000	Pliers
GTIN (EAN)	4032248357666	
数量	1 ST	

电气柜钥匙



导线压接后, 需要使用螺丝刀 (除直插外) 将其固定在相应的接线位置。为此, 魏德米勒提供各类螺丝刀工具。

通用订货数据

类型	CROSS-KEY UNIVERSAL	版本
订货号	9918130000	Universal key
GTIN (EAN)	4032248371112	
数量	1 ST	

集成断线功能的螺丝刀“Swifty® CS”

Swifty® CS 和 Swifty® CS set 集成断线剥线功能, 用于切割和剥离铜导线, 适用于最大 1.5 mm² 的单股硬导线和 2.5 mm² 的多股软导线。



通用订货数据

类型	SWIFTY CS SET	版本
订货号	9006060000	断线及拧紧工具, 单手操作式切割工具
GTIN (EAN)	4032248257638	
数量	1 ST	

TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

内六角扳手套装

艾伦内角扳手使用硬制的，高合金铬—钒钢制成，根据 DIN ISO 2936 L (DIN 911) 生产，表面处理非常精细。



通用订货数据

类型	SK WSD-S 1,5-10,0	版本	
订货号	9008850000	Mounting tool	
GTIN (EAN)	4032248266609		
数量	1 ST		
类型	SKS 2,0-8,0 MR	版本	
订货号	9008870000	socket wrenches	
GTIN (EAN)	4032248266623		
数量	1 ST		

刀头套装 E6.3

尾部为 1/4" 外六角形 (E63, DIN3126) , 直接卡入。



通用订货数据

类型	BIT-BOX 11	版本	
订货号	2748110000	装配工具	
GTIN (EAN)	4050118894493		
数量	1 ST		

未绝缘螺丝刀套件



魏德米勒通用型高质软手柄螺丝刀的刀刃由高合金铬钒钼钢制成，经过完全硬化并镀铬。

TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	SD SET S2.5-5.5/PH1/2	版本
订货号	2749200000	螺丝刀组
GTIN (EAN)	4050118895506	
数量	1 ST	

螺丝刀套装



VDE 绝缘螺丝刀，用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件，DIN EN 60900, IEC 900。已通过 "GS"安全测试，组件已通过测试。Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, 槽刀由高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成，持续硬化处理，发蓝处理

通用订货数据

类型	SDI SET SLIM S3.5-6.5/P...	版本
订货号	2749580000	装配工具
GTIN (EAN)	4050118896329	
数量	1 ST	

扭矩螺丝刀



精确的扭矩能帮助您实现有效、精准的工作，并可确保您保持一贯的精度。魏德米勒的新型扭矩螺丝刀可以完全胜任这一任务，它带有符合人体工程学的手柄和独特的可更换刀头。

- 紧凑设计和超轻结构
- 可提供专用的扭矩设置工具，以避免错误设置。
- 符合人体工程学、匹配扭矩范围的手柄
- 工具经过一系列测试，并具有ID编码；100%通过认证和产品检查
- 到达扭矩时可明显听到和感觉到咔嗒信号，省去多余操作
- 可更换刀头由高品质耐磨工具钢制成
- 所有工具都满足以下精确度要求：EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- 触发精确度：设定刻度值的 +/- 6%

通用订货数据

类型	DMS MANUELL 0,5-1,7	版本
订货号	9918370000	Torque screwdriver
GTIN (EAN)	4032248388332	
数量	1 ST	