

## UR20-EBK-ACC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似, 产品图片



## 系统配件

种类横幅, 可适配您的 u-remote 远程系统 - 是能够让您的应用更具效率和灵活性的理想补充。

## 通用订货数据

版本	End bracket, ,
订货号	<a href="#">1346610000</a>
类型	UR20-EBK-ACC
GTIN (EAN)	4050118151596
数量	5 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

净重

51.56 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

产品碳足迹

从摇篮到大门

0,658 kg CO2 eq.

分类

ETIM 8.0

EC001583

ETIM 9.0

EC001583

ETIM 10.0

EC001583


ECLASS 14.0

27-24-26-92

ECLASS 15.0

27-24-26-92

## EM 8/30 终端角标记号



EM 8/30 固定器标记座是适合安装在 WEW 35/2 和 ZEW 35/2 固定器上的标记座，也可用于 W 系列端子上。EM 8/30 可以安装 ESO7 和 ESO 7P 插入式标签。这种标记座结构可以保护标记号不受外界环境的影响。有关插入式标签请参见“附件”。

## 通用订货数据

类型	EM 8/30	版本	
订货号	<a href="#">1806120000</a>	EM, 端子标记, 32.4 x 7.2 mm, 间距 P (单位 : mm) : 7.20	
GTIN (EAN)	4032248275298	Weidmueller, 透明	
数量	50 ST		