

UR20-EM-1315610000-SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | Replacement part |
| 订货号 | 1347190000 |
| 类型 | UR20-EM-1315610000-SP |
| GTIN (EAN) | 4050118248357 |
| 数量 | 1 items |

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 深 | 61 mm | 深度 (英寸) | 2.4016 inch |
| 高度 | 110 mm | 高度 (英寸) | 4.3307 inch |
| 宽度 | 12 mm | 宽度 (英寸) | 0.4724 inch |
| 净重 | 28 g | | |

环保产品合规

| | |
|------------------|---|
| RoHS 合规状态 | 合规, 有例外 |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, Diboron trioxide 1303-86-2, Lead monoxide 1317-36-8 |
| SCIP | b5ed5bad-cbfe-4ad3-903c-fc3d1093a415 |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002584 | ETIM 9.0 | EC002584 |
| ETIM 10.0 | EC002584 | ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 | | |