


PAC-C300-32-F-25-2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



插图类似

预制电缆可以快速、简单和无误的联接 Honeywell C300 IOTA（输入输出端子组件）和魏德米勒的FTA。可以提供带单联接器或双联接器，甚至自由端头和管状端头的电缆。外壳便于操作，并保证与 IOTA 之间的可靠联接。还可使用不同计量尺寸的电缆，最长长度为50米。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | 预制电缆, PAC, 电缆 LiYCY, 0.25 mm ² |
| 订货号 | 1349330020 |
| 类型 | PAC-C300-32-F-25-2M |
| GTIN (EAN) | 4099986579019 |
| 数量 | 1 items |
| 交货状态 | 已取消 |

PAC-C300-32-F-25-2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

净重 0 g

温度

存储温度 -10...60 °C 工作温度 -10...50 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 符合要求
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

| | | | |
|--------|--------------------------|-----------|--|
| 电缆长度 | 2 m | 适用于 | 数字信号 |
| 基础材料 | PVC | 电缆 | 电缆 LiYCY |
| 接口连接器 | 2 x BLC 5.08/16/180BR BK | 最小回路数 | 32 回路 |
| 电缆外径 | 11,85 ± 1 mm | PLC 侧接连接器 | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm ²) |
| 导线压接面积 | 0.25 mm ² | | |

电气数据

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 最大总电流 | 3 A | 耐压测试 | 1 KV/1s |
| 每路允许的最大电流 | 1 A | 额定电压 | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
| 导线电阻 | ≤ 80 mΩ/m | 工作电压 | ≤ 250 V DC ≤ 250 V AC |
| 导线载流能力 | 300 pF/m | 导线/屏蔽载流能力 | 300 pF/m |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |