


PAC-UNIV-HE34-F-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



插图类似

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | 预制电缆, PAC |
| 订货号 | 1349840010 |
| 类型 | PAC-UNIV-HE34-F-1M |
| GTIN (EAN) | 4032248161232 |
| 数量 | 1 items |

PAC-UNIV-HE34-F-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | |
|----|--------|
| 净重 | 42.7 g |
|----|--------|

温度

| | | | |
|------|-------------|------|----------|
| 存储温度 | -10...60 °C | 工作温度 | -10...50 |
|------|-------------|------|----------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 符合要求 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用参数

| | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|---|
| 电缆长度 | 1 m | 适用于 | 数字信号 |
| 基础材料 | PVC | 电缆 | 电缆 LiYY |
| 接口连接器 | FLAT CABLE CONECTOR HE10 34P | 最小回路数 | 34 回路 |
| 电缆外径 | 11 ± 1 mm | PLC 侧接连接器 | H0.14/10 (FERRULES 0.14mm ²) |
| 导线压接面积 | 0.14 mm ² | | |

电气数据

| | | | |
|-----------|---------------------|-----------|------------|
| 最大总电流 | 3 A | 每路允许的最大电流 | 1 A |
| 额定电压 | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | 导线电阻 | ≤ 150 mΩ/m |
| 工作电压 | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | 导线载流能力 | 300 pF/m |
| 导线/屏蔽载流能力 | 300 pF/m | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |