

## 产品图片



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

## 通用订货数据

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 版本         | P系列, 隔板, 灰色, 2 mm, 已打印, +++—, 水平 |
| 订货号        | <a href="#">1350550000</a>       |
| 类型         | TW PRV8 +++—                     |
| GTIN (EAN) | 4050118155402                    |
| 数量         | 10 items                         |

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 59.7 mm | 深度 (英寸) | 2.3504 inch |
| 高度 | 120 mm  | 高度 (英寸) | 4.7244 inch |
| 宽度 | 2 mm    | 宽度 (英寸) | 0.0787 inch |
| 净重 | 9.5 g   |         |             |

## 温度

|          |                |          |                |
|----------|----------------|----------|----------------|
| 存储温度     | -25 °C...55 °C | 环境温度     | -50 °C...80 °C |
| 最小持续工作温度 | -50 °C         | 最大持续工作温度 | 125 °C         |

## 环保产品合规

|            |                            |                  |  |
|------------|----------------------------|------------------|--|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |                  |  |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |                  |  |
| 产品碳足迹      | 从摇篮到大门                     | 0.067 kg CO2 eq. |  |

## 其它技术参数

可卡装 是

## 材料参数

|              |     |      |    |
|--------------|-----|------|----|
| 基础材料         | PC  | 颜色编码 | 灰色 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |      |    |

## 系统特征值

|    |               |    |   |
|----|---------------|----|---|
| 类型 | 已打印, +++—, 水平 | 层数 | 8 |
|----|---------------|----|---|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |

