

PAC-M340-UNI-U-V0-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



本布线系统用于西门子S7-300以及S7-400的输入/输出卡，通过本布线系统，用户可以自行设计一个用于数字输入和输出的字节-联接系统。系统构成：

- 带有PLC前端适配器的电缆，以及用于接口的标准扁平电缆联接器
- 无源接口或字节模式继电器（8信号一组的通用电源）
- 特征：
- 缩短规划和调试的时间
- 缩短安装时间
- 节省空间
- 消除接线错误

通用订货数据

版本	电缆 LiYY, 0.25 mm ²
订货号	1355950040
类型	PAC-M340-UNI-U-V0-4M
GTIN (EAN)	4099986581128
数量	1 items

PAC-M340-UNI-U-V0-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

净重	504 g
----	-------

温度

存储温度	-10...60 °C	工作温度	-10...50 °C
------	-------------	------	-------------

通用参数

电缆长度	4 m	适用于	数字信号
基础材料	PVC	电缆	电缆 LiYY
接口联接器	H0.25 (FERRULES 0.25mm ²)	最小回路数	20回路
电缆外径	8.6 - 1 mm	PLC 侧接联接器	SCHNEIDER BMX FTB 2000 20P
导线压接面积	0.25 mm ²		

电气数据

最大总电流	3 A	耐压测试	1 kV/1s
每路允许的最大电流	1 A	额定电压	≤ 250 V DC ≤ 250 V AC
导线电阻	≤ 80 mΩ/m	工作电压	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC
电容 (线芯/线芯)	300 pF/m		

额定数据 UL

最大总电流	3 A
-------	-----

分类

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		