### **ZQV 6/2 GE ZTL6**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 产品图片







### 电流电压互感器接线

我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术, 让您通过安全精密的方式,为电流、电压和功率 创建所有 的重要转换电路。

#### 通用订货数据

版本	Z系列, 横联, 用于端子, 回路数: 2
订货号	<u>1363010000</u>
类型	ZQV 6/2 GE ZTL6
GTIN (EAN)	4050118165456
数量	60 items

## **ZQV 6/2 GE ZTL6**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
<u>ت</u>	33.96 mm	次度 /英士/	1.337 inch	
深 京安		深度 (英寸)		
高度 安安	14.3 mm	高度 (英寸)	0.563 inch	
<u>宽度</u> 净重	3.1 mm 2.72 g	宽度 (英寸)	0.122 inch	
温度				
存储温度	-25 °C55 °C	 环境温度	-5 °C40 °C	
最小持续工作温度	-50		120	
环保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC				
其它技术参数				
田中米町	고 당 사	安装指导	古拉尔壮	
固定类型 防爆版	已插入的 不	工工 女表拍号	直接安装	
	7			
大小				
间距 P(单位:mm)	8.10 mm			
材料参数				
基础材料	Wemid		黄色	
阻燃等级符合 UL 94	V-0	<u> </u>		
系统特征值				
类型	用于端子			
	713 3 7110 3			
通用的	<u> </u>			
回路数	2	安装指导	直接安装	
额定数据				
额定电流	41 A			
重要注意事项				
产品信息	由于稳定性和温度原因 用带有空白切边的切害	由于稳定性和温度原因,只能断开 60% 的接触元件 使用交叉联接器将额定电压降低到 400 V如果使用带有空白切边的切割交叉连接,则电压降至 25 V		
分类				
ETIM 6 O	F0000400	ETIMA 7.0	FC000400	
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC000489 EC000489	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000489 EC000489	
LTHVI O.U	EC000469	ETIIVI 9.U	EC000409	

目录日期/图纸 2

## 数据信息页

### **ZQV 6/2 GE ZTL6**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

ETIM 10.0	EC000489	E
ECLASS 9.1	27-14-11-40	E
ECLASS 11.0	27-14-11-40	E
ECLASS 13.0	27-25-03-03	E
ECLASS 15.0	27-25-03-03	

27-14-11-40
27-14-11-40
27-25-03-03