

## IE-ANT-O-BG-360-6-NF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



## 天线和天线附件（同轴电缆和安装件）

- 行业最佳天线
- 久经行业考验
- 设计坚固耐用（防护级别高达 IP67）
- 户外室内均可使用
- 最新技术支持
- 高达 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- 高达 5G (NR) 支持 (700 MHz - 3.8 GHz)
- 同时支持其他科技（例如蓝牙、GNSS，等等）
- 长度各异合适同轴电缆
- 适当的支柱和挂墙安装件

## 通用订货数据

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 版本         | WLAN天线, 全向天线, 2.4GHz频段, 增益为 6 dBi, 垂直, 1个 N型母插头, 底座, IP67, 阻抗: 50 Ω |
| 订货号        | <a href="#">1367090000</a>                                          |
| 类型         | IE-ANT-O-BG-360-6-NF                                                |
| GTIN (EAN) | 4050118186352                                                       |
| 数量         | 1 items                                                             |
| 交货状态       | 已取消                                                                 |
| 最后下单日期     | 2023-12-01T00:00:00+01:00                                           |
| 替代产品       | <a href="#">IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF</a>                             |

## IE-ANT-O-BG-360-6-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

|    |        |         |             |
|----|--------|---------|-------------|
| 高度 | 250 mm | 高度 (英寸) | 9.8425 inch |
| 直径 | 22 mm  | 净重      | 472 g       |

## 温度

|      |                |      |             |
|------|----------------|------|-------------|
| 存储温度 | -40 °C...80 °C | 工作温度 | -40 °C...80 |
|------|----------------|------|-------------|

## 环保产品合规

|            |                |
|------------|----------------|
| RoHS 合规状态  | 符合要求           |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

## 发货附件

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 发货时已含附件 | 1支天线, 1个安装块, 2只支撑杆安装夹 |
|---------|-----------------------|

## 技术数据

|              |              |              |                  |
|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 联接类型         | 1个 N型母插头, 底座 | 阻抗           | 50 Ω             |
| 3dB波束宽度 (水平) | 360°         | 3dB波束宽度 (垂直) | 30°              |
| 驻波比          | < 1.8        | 最大混合供电       | 25W              |
| 辐射           | 全向性          | 频率范围         | 2400 - 2500(Mhz) |
| 天线增益         | 6 dBi        | 垂直面波束电倾角     | 0°               |
| 极化           | 垂直           |              |                  |

## 箱体材料

|      |    |        |      |
|------|----|--------|------|
| 颜色编码 | 浅灰 | 外壳基本材料 | 玻璃纤维 |
|------|----|--------|------|

## 环境条件

|        |         |        |                         |
|--------|---------|--------|-------------------------|
| 应用范围   | 用于室内和户外 | 最高操作温度 | 80                      |
| 最低操作温度 | -40 °C  | 最高存放温度 | 80 °C                   |
| 最低存放温度 | -40 °C  | 风载荷    | 前面, 侧面, 3 N, @ 160 Km/h |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001698    | ETIM 9.0    | EC001698    |
| ETIM 10.0   | EC001698    | ECLASS 14.0 | 19-07-01-05 |
| ECLASS 15.0 | 19-07-01-05 |             |             |

## IE-ANT-O-BG-360-6-NF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 天线和天线附件（同轴电缆和安装件）



## 天线和天线附件（同轴电缆和安装件）

- 行业最佳天线
- 久经行业考验
- 设计坚固耐用（防护级别高达 IP67）
- 户外室内均可使用
- 最新技术支持
- 高达 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- 高达 5G (NR) 支持 (700 MHz - 3.8 GHz)
- 同时支持其他科技（例如蓝牙、GNSS，等等）
- 长度各异合适同轴电缆
- 适当的支柱和挂墙安装件

## 通用订货数据

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 类型         | IE-CC-NM-RPSMAM-1M         | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">2788040000</a> | 天线电缆, 接线点 1: N 公, 接线点 2: RP-SMA Male, 长度: 1 m |
| GTIN (EAN) | 4064675066309              |                                               |
| 数量         | 1 ST                       |                                               |
| 类型         | IE-CC-NM-RPSMAM-2M         | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1367110000</a> | 天线电缆, 接线点 1: N 公, 接线点 2: RP-SMA Male, 长度: 2 m |
| GTIN (EAN) | 4050118186376              |                                               |
| 数量         | 1 ST                       |                                               |
| 类型         | IE-CC-NM-RPSMAM-3M         | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">2788050000</a> | 天线电缆, 接线点 1: N 公, 接线点 2: RP-SMA Male, 长度: 3 m |
| GTIN (EAN) | 4064675066316              |                                               |
| 数量         | 1 ST                       |                                               |
| 类型         | IE-CC-NM-RPSMAM-4M         | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1367100000</a> | 天线电缆, 接线点 1: N 公, 接线点 2: RP-SMA Male, 长度: 4 m |
| GTIN (EAN) | 4050118186369              |                                               |
| 数量         | 1 ST                       |                                               |
| 类型         | IE-CC-NM-RPSMAM-5M         | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">2788060000</a> | 天线电缆, 接线点 1: N 公, 接线点 2: RP-SMA Male, 长度: 5 m |
| GTIN (EAN) | 4064675066323              |                                               |
| 数量         | 1 ST                       |                                               |