

IE-ANT-O-AH-360-5-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



天线和天线附件（同轴电缆和安装件）

- 行业最佳天线
- 久经行业考验
- 设计坚固耐用（防护级别高达 IP67）
- 户外室内均可使用
- 最新技术支持
- 高达 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- 高达 5G (NR) 支持 (700 MHz - 3.8 GHz)
- 同时支持其他科技（例如蓝牙、GNSS, 等等）
- 长度各异的合适同轴电缆
- 适当的支柱和挂墙安装件

通用订货数据

版本	WLAN天线, 全向天线, 5GHz频段, 增益为 5 dBi, 垂直, 1个 N型母插头, 底座, IP64, 阻抗: 50 Ω
订货号	1367120000
类型	IE-ANT-O-AH-360-5-NF
GTIN (EAN)	4050118186345
数量	1 items
交货状态	已取消
有效期	2023-12-01T00:00:00+01:00
替代产品	IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF

IE-ANT-O-AH-360-5-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	160 mm	高度 (英寸)	6.2992 inch
直径	16 mm	净重	210 g

温度

存储温度	-45 °C...75 °C	工作温度	-45 °C...75 °C
------	----------------	------	----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

发货附件

发货时已含附件	1支天线, 1个安装块, 2只支撑杆安装夹
---------	-----------------------

技术数据

联接类型	1个 N型母插头, 底座	阻抗	50 Ω
3dB波束宽度 (水平)	360°	3dB波束宽度 (垂直)	25°
驻波比	<1.7	最大混合供电	6W
辐射	全向性	频率范围	5150 - 5875(Mhz)
天线增益	5 dBi	垂直面波束电倾角	0°
极化	垂直		

箱体材料

外壳基本材料	PP
--------	----

环境条件

应用范围	用于室内和户外	最高操作温度	75 °C
最低操作温度	-45 °C	最高存放温度	75 °C
最低存放温度	-45 °C	风载荷	前面, 侧面, 7 N, @ 160 Km/h

分类

ETIM 6.0	EC001698	ETIM 7.0	EC001698
ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 9.0	19-07-01-05
ECLASS 9.1	19-07-01-05	ECLASS 10.0	19-07-01-05
ECLASS 11.0	19-07-01-05	ECLASS 12.0	19-07-01-05
ECLASS 13.0	19-07-01-05	ECLASS 14.0	19-07-01-05
ECLASS 15.0	19-07-01-05		

IE-ANT-O-AH-360-5-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

天线和天线附件 (同轴电缆和安装件)



天线和天线附件 (同轴电缆和安装件)

- 行业最佳天线
- 久经行业考验
- 设计坚固耐用 (防护级别高达 IP67)
- 户外室内均可使用
- 最新技术支持
- 高达 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- 高达 5G (NR) 支持 (700 MHz - 3.8 GHz)
- 同时支持其他科技 (例如蓝牙、GNSS, 等等)
- 长度各异的合适同轴电缆
- 适当的支柱和挂墙安装件

通用订货数据

类型	IE-CC-NM-RPSMAM-1M	版本
订货号	2788040000	天线电缆, 接线点1: N 公, 接线点2: RP-SMA Male, 长度: 1 m
GTIN (EAN)	4064675066309	
数量	1 ST	
类型	IE-CC-NM-RPSMAM-2M	版本
订货号	1367110000	天线电缆, 接线点1: N 公, 接线点2: RP-SMA Male, 长度: 2 m
GTIN (EAN)	4050118186376	
数量	1 ST	
类型	IE-CC-NM-RPSMAM-3M	版本
订货号	2788050000	天线电缆, 接线点1: N 公, 接线点2: RP-SMA Male, 长度: 3 m
GTIN (EAN)	4064675066316	
数量	1 ST	
类型	IE-CC-NM-RPSMAM-4M	版本
订货号	1367100000	天线电缆, 接线点1: N 公, 接线点2: RP-SMA Male, 长度: 4 m
GTIN (EAN)	4050118186369	
数量	1 ST	
类型	IE-CC-NM-RPSMAM-5M	版本
订货号	2788060000	天线电缆, 接线点1: N 公, 接线点2: RP-SMA Male, 长度: 5 m
GTIN (EAN)	4064675066323	
数量	1 ST	