

IE-ANT-P-ABG-75-9-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



天线和天线附件（同轴电缆和安装件）

- 行业最佳天线
- 久经行业考验
- 设计坚固耐用（防护级别高达 IP67）
- 户外室内均可使用
- 最新技术支持
- 高达 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- 高达 5G (NR) 支持 (700 MHz - 3.8 GHz)
- 同时支持其他科技（例如蓝牙、GNSS, 等等）
- 长度各异合适同轴电缆
- 适当的支柱和挂墙安装件

通用订货数据

版本	WLAN天线, 定向天线, 双频 (2.4 GHz / 5 GHz), 增益 9 dBi, 垂直, 1个 N型母插头, 底座, IP67, 阻抗: 50 Ω
订货号	1367140000
类型	IE-ANT-P-ABG-75-9-NF
GTIN (EAN)	4050118186338
数量	1 items

IE-ANT-P-ABG-75-9-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	35	深度 (英寸)	1.378 inch
高度	101 mm	高度 (英寸)	3.9764 inch
宽度	80 mm	宽度 (英寸)	3.1496 inch
净重	135.06 g		

温度

存储温度	-40 °C...80 °C	工作温度	-40 °C...80
------	----------------	------	-------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

发货附件

发货时已含附件 1支天线, 1个挂墙安装部件

技术数据

联接类型	1个 N型母插头, 底座	阻抗	50 Ω
3dB波束宽度 (水平)	频段1: 75°, 频段2: 55°	3dB波束宽度 (垂直)	频段1: 55°, 频段2: 55°
驻波比	<2	最大混合供电	10W
前后比	频段1: 15 dB, 频段2: 15 dB	辐射	指向性
频率范围	频段1: 2400 - 2500(MHz), 频段2: 5150 - 5875(MHz)	天线增益	Band 1: 9 dBi, Band 2: 9 dBi
垂直面波束电倾角	频段1: 0°, 频段2: 0°	极化	垂直

箱体材料

颜色编码	灰色	外壳基本材料	PC
------	----	--------	----

环境条件

应用范围	用于室内和户外	最高操作温度	80
最低操作温度	-40 °C	最高存放温度	80 °C
最低存放温度	-40 °C	风载荷	前面, 侧面, 7 N, @ 160 Km/h

分类

ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 14.0	19-07-01-05
ECLASS 15.0	19-07-01-05		

天线和天线附件 (同轴电缆和安装件)



天线和天线附件 (同轴电缆和安装件)

- 行业最佳天线
- 久经行业考验
- 设计坚固耐用 (防护级别高达 IP67)
- 户外室内均可使用
- 最新技术支持
- 高达 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- 高达 5G (NR) 支持 (700 MHz - 3.8 GHz)
- 同时支持其他科技 (例如蓝牙、GNSS, 等等)
- 长度各异的合适同轴电缆
- 适当的支柱和挂墙安装件

通用订货数据

类型	IE-CC-NM-RPSMAM-1M	版本
订货号	2788040000	天线电缆, 接线点 1: N 公, 接线点 2: RP-SMA Male, 长度: 1 m
GTIN (EAN)	4064675066309	
数量	1 ST	
类型	IE-CC-NM-RPSMAM-2M	版本
订货号	1367110000	天线电缆, 接线点 1: N 公, 接线点 2: RP-SMA Male, 长度: 2 m
GTIN (EAN)	4050118186376	
数量	1 ST	
类型	IE-CC-NM-RPSMAM-3M	版本
订货号	2788050000	天线电缆, 接线点 1: N 公, 接线点 2: RP-SMA Male, 长度: 3 m
GTIN (EAN)	4064675066316	
数量	1 ST	
类型	IE-CC-NM-RPSMAM-4M	版本
订货号	1367100000	天线电缆, 接线点 1: N 公, 接线点 2: RP-SMA Male, 长度: 4 m
GTIN (EAN)	4050118186369	
数量	1 ST	
类型	IE-CC-NM-RPSMAM-5M	版本
订货号	2788060000	天线电缆, 接线点 1: N 公, 接线点 2: RP-SMA Male, 长度: 5 m
GTIN (EAN)	4064675066323	
数量	1 ST	