

SAKAP/SAKSI 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	端子用端板及隔板, 蓝色, 高度: 52 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, PA 66/6
订货号	1370360000
类型	SAKAP/SAKSI 4 BL
GTIN (EAN)	4050118178722
数量	20 items

SAKAP/SAKSI 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	22 mm	深度 (英寸)	0.8661 inch
高度	52 mm	高度 (英寸)	2.0472 inch
宽度	1.5 mm	宽度 (英寸)	0.0591 inch
净重	1.89 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...75 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

材料参数

基础材料	PA 66/6	颜色编码	蓝色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

分类

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		