

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



插图类似

模拟量接口板带有40回路 (KS)接插件。 您也可以选择带插入式断路器和测试点的版本, 方便测量电压和电流。 您也可以选择带额外插针的版本, 以便添加其他用于电压/电流转换或电流环路监控的元件 (如电阻 ...)。

### 通用订货数据

版本	接口, RS, 2 x KS (40P), LM2NZF 5.08mm
订货号	<u>1371210000</u>
类型	TBY-SAI533-2KS-Z
GTIN (EAN)	4050118204889
数量	1 items



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

0.13 mm<sup>2</sup>

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

3X, 1, 3X3H			
<b></b> 東批			
ALLE MATERIAL MATERIA			
MAMID 认证			
	$C \in$		
ROHS	一致		
尺寸和重量			
深	52 mm	深度 (英寸)	2.0472 inch
高度	70 mm	高度 (英寸)	2.7559 inch
<b>宽度</b>	90 mm	宽度 (英寸)	3.5433 inch
争重	160.71 g		
温度			
字储温度	-4085 °C	工作温度	-2570 °C
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,有例外		
RoHS	ロがい、行げげい 6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	f9d70a48-3ece-4d71-ba	a78-a0d617266ffc	
通用参数			
四川岁秋			
每个通道的LED状态显示	不	每个通道的分隔	无
则试点类型	否	接触器	No
通过通道保险	否	供电电压LED状态	不
电源熔丝	否		
联接参数			
回路数(控制侧) 回路数(控制侧)	40 回路插头	现场侧连接	LM2NZF 5.08mm
四路数(控制则) 控制侧的接口	2 x KS (40P)	- 火沙  烈吐]女	LIVIZINZE D.UOIIIIII
	2 x 100 (401 )		
则量数据 ————————————————————————————————————			
工作电压	50V AC / 70V DC	物体的最大电流	1 A
每个通道的最大电流	1 A		
绝缘参数 (EN50178)			
·····································	Z FO V A C		
额定电压 运动等级	< 50 V AC		0.8 M
污染等级 原离测试式流电压	2	脉冲电压测试	0.8 kV
隔离测试交流电压 	0.35 kV		1
现场接线 ————————————————————————————————————			
最小电线截面, AWG	AWG 24	联接类型	弹片联接 弹片联接
最大压接面积,带塑料套的绝缘端头	1.5 mm <sup>2</sup>		0.25 mm <sup>2</sup>
致八压皮面积,而 <u>生种各的纪缘响入    </u> 软导线带管状端头,最大压接面积	1.5 mm <sup>2</sup>		1.5 mm <sup>2</sup>
软导线,最小压接面积 H05(07) V-K	0.2 mm <sup>2</sup>		2.5 mm <sup>2</sup>
便导线,最小压接面积 H05(07) V-U	0.2 mm <sup>2</sup>		7.5 mm
最大压接面积 最大压接面积	2.5 mm <sup>2</sup>	<u> </u>	0.13 mm <sup>2</sup>

最大压接面积

最小压接面积

2.5 mm<sup>2</sup>



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

最大导线截面, AWG	AWG 14		
供电			
联接类型	弹片联接	最小压接面积	0.13 mm <sup>2</sup>
最大压接面积	2.5 mm <sup>2</sup>	硬导线,最小压接面积 H05(07) V-U	0.2 mm <sup>2</sup>
硬导线,最大压接面积 H05(07) V-U	2.5 mm <sup>2</sup>	软导线,最小压接面积 H05(07) V-K	0.2 mm <sup>2</sup>
软导线,最大压接面积 H05(07) V-K	1.5 mm²	软导线带管状端头,最小压接面积	1.5 mm²
软导线带管状端头,最小接线面积	0.25 mm <sup>2</sup>	带塑料套的管状端头,最大值	1.5 mm²
导线截面, 最小AWG	AWG 14	导线截面, 最大AWG	AWG 24
剥线长度	7.5 mm		
,,,,			
ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 9.0	27-14-11-52
ECLASS 9.1	27-14-11-52	ECLASS 10.0	27-14-11-52
ECLASS 11.0	27-14-11-52	ECLASS 12.0	27-14-11-52
ECLASS 13.0	27-14-11-52	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

