

SAKDU 35 YE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	直通型接线端子, 螺钉联接, 35 mm ² , 800 V, 125 A, 黄色
订货号	1371830000
类型	SAKDU 35 YE
GTIN (EAN)	4050118173390
数量	25 items

技术数据

审批

MAMID 认证

ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
UR 证书号 E60693

尺寸和重量

深	58.25 mm	深度 (英寸)	2.2933 inch
深度 (含 DIN 导轨)	59 mm	高度	52 mm
高度 (英寸)	2.0472 inch	宽度	15.9 mm
宽度 (英寸)	0.626 inch	净重	56 g

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...75 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

防爆版	不	安装方式	直接卡在导轨上
-----	---	------	---------

可压接导线 (其它联接)

其他联接方式的接口类型 螺钉联接

可压接导线 (额定联接)

测量规 按照 60 947-1 标准	B8	导线最大压接面积 AWG	AWG 2
连接方向	水平进线	最大拧紧力矩	5 Nm
最小拧紧力矩	4 Nm	剥线长度	16 mm
联接类型	螺钉联接	联接点数量	2
压接范围, 最大	35 mm ²	压接范围, 最小	4 mm ²
压接螺钉	M 6	导线最小压接面积 AWG	AWG 12
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最大	35 mm ²	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小	4 mm ²
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大	35 mm ²	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小	4 mm ²
最大压接面积 软导线	35 mm ²	最小多股导线接线截面积	4 mm ²
接线截面积, 多股线, 最大	35 mm ²	接线截面积, 多股线, 最小	4 mm ²
导线连接截面积, 单股硬导线, 最大	16 mm ²	导线连接截面积, 单股硬导线, 最小	4 mm ²
接线截面积, 多股细导线, 最小	4 mm ²		

材料参数

基础材料	PA 66/6	颜色编码	黄色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

技术数据

系统特征值

必须的端板	是	电位数量	1
层数	1	每层压接点数量	2
每层电位点数量	1	层, 内部桥接	无
PE联接	无	安装导轨已装备	TS 35

通用的

导线最大压接面积 AWG	AWG 2	导线最小压接面积 AWG	AWG 12
安装导轨已装备	TS 35		

额定数据

额定横截面	35 mm ²	额定电压	800 V
额定直流电压	800 V	额定电流	125 A
最大电流	125 A	体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	0.26 mΩ
额定浪涌电压	8 kV	功率损耗符合 IEC 60947-7-x	4.00 W
过压等级	III	污染等级	3

额定数据 (UL)

电压大小 B (UR)	600 V	电流 大小 B (UR)	114 A
最大导线尺寸 工厂接线 (UR)	2 AWG	电流 大小 C (UR)	114 A
电压大小 C (UR)	600 V	最小导线尺寸 工厂接线 (UR)	12 AWG
UR 证书号	E60693	最小导线尺寸 现场接线 (UR)	12 AWG
最大导线尺寸 现场接线 (UR)	2 AWG		

分类

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		


附件

通用订货数据

类型	QL SAKQ 35/2	版本
订货号	1257140000	横联件 (端子), 灰色
GTIN (EAN)	4050118120714	
数量	20 ST	
类型	QL SAKQ 35/3	版本
订货号	1257150000	横联件 (端子), 灰色
GTIN (EAN)	4050118120721	
数量	20 ST	
类型	QL SAKQ 35/4	版本
订货号	1257160000	横联件 (端子), 灰色
GTIN (EAN)	4050118120738	
数量	20 ST	
类型	QL SAKQ 35/10	版本
订货号	1257170000	横联件 (端子), 灰色
GTIN (EAN)	4050118120745	
数量	20 ST	
类型	VH 13/8.2/5.2	版本
订货号	1298510000	连接套筒 (端子), 宽度: 8 mm, 高度: 13 mm
GTIN (EAN)	4050118128314	
数量	50 ST	
类型	KISC M4X26 SAKQ 35	版本
订货号	1298590000	安装螺钉 (端子)
GTIN (EAN)	4050118128307	
数量	50 ST	
类型	SAKEW 35/2	版本
订货号	2085410000	固定器, 灰色, TS 35, V-0, PA 66/6, 宽度: 10 mm, 120 °C
GTIN (EAN)	4050118459517	
数量	50 ST	
类型	SAKAP 35	版本
订货号	1257080000	端子用端板及隔板, 灰色, 高度: 52 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, PA 66/6
GTIN (EAN)	4050118120622	
数量	20 ST	
类型	SAKAP 35 BL	版本
订货号	1370380000	端子用端板及隔板, 蓝色, 高度: 52 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, PA 66/6
GTIN (EAN)	4050118178746	
数量	20 ST	

附件

开槽螺丝刀




带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

通用订货数据

类型	SDS 1.2X6.5X150	版本	
订货号	2749390000	螺丝刀, 刀片宽度(B): 6.5 mm, 刀片长度: 150 mm, 刀片厚度 (A): 1.2 mm	
GTIN (EAN)	4050118895612		
数量	1 ST		

Plus



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	DEK 5/8 PLUS MC NE WS	版本	
订货号	1046350000	Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, 间距 P (单位: mm) : 8.00	
GTIN (EAN)	4032248782055	Weidmueller, 白色	
数量	800 ST		

BLM



附件

通用订货数据

类型	BLM 5/8 TB	版本	
订货号	7760380692	BLM, 端子标记, 5 x 8 mm, 间距 P (单位 : mm) : 8.00 Weidmueller,	
GTIN (EAN)	6944169819148	白色	
数量	4800 ST		