

**THM FS 101/160 SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



THM 标签采用热传输技术，提供出色的打印质量。可采用不同材料，且打印系统与 Windows 系统兼容，更方便用户使用。

- 有多种颜色可选的高品质聚酯标签或平价的纸质标签
- 打印机自动标签定位，保证在每个标签的中心打印。

**通用订货数据**

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 版本         | THM, 设备标识牌, 160 x 101 mm, 银色 |
| 订货号        | <a href="#">1378090000</a>   |
| 类型         | THM FS 101/160 SI            |
| GTIN (EAN) | 4050118179637                |
| 数量         | 1 items                      |

## THM FS 101/160 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 0.08 mm | 深度 (英寸) | 0.0031 inch |
| 高度 | 160 mm  | 高度 (英寸) | 6.2992 inch |
| 宽度 | 101 mm  | 宽度 (英寸) | 3.9764 inch |
| 净重 | 804 g   |         |             |

## 温度

工作温度范围 -40...150 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据


|              |  |      |
|--------------|--|------|
| 粘胶剂          | 丙烯酸酯粘合剂  |      |
| 打印工艺         | 热转印  |      |
| 类型           | 自我粘贴的  |      |
| 宽度           | 101 mm   |      |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0  |      |
| 最大工作温度       | 150 °C   |      |
| 最小工作温度       | -40 °C   |      |
| 颜色编码         | 银色   |      |
| 卤素           | 是  |      |
| 基础材料         | 聚酯纤维   |      |
| 打印标志         | 无  |      |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式   | 卷装标签 |
| 认证符合 UL 969  | 是  |      |
| 适用的打印机       | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |      |
| 每种组合对应的标识牌数  | 1 Label reel = Device markers                                      |      |
| 工作温度范围       | -40...150 °C   |      |
| 每卷数量         | 250  |      |

## 设备标记号

卤素 是

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |



## THM FS 101/160 SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

### 墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

### 通用订货数据

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 类型         | RIBBON MM 110/360 SW       | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">2005070000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390049              |            |
| 数量         | 1 ST                       |            |