

SAI-TMCGK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒提供一系列用于传感器-执行器电缆接线的工具及附件。

通用订货数据

版本	压接工具, 4锯齿夹
订货号	<a href="#">1381670000</a>
类型	SAI-TMCGK
GTIN (EAN)	4050118183757
数量	1 items

## 技术数据

## 尺寸和重量

长度	178 mm	长度 (英寸)	7.0079 inch
净重	634 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		

## PW6 技术数据

类型	机械的, 压模不可拆卸		
----	-------------	--	--

## 压接工具数据

管状端头 最大横截面	0.82 mm <sup>2</sup>	管状端头 最小横截面	0.08 mm <sup>2</sup>
Crimpart/-profil	4锯齿夹		

## 触点描述

插针类型	车削式插针	导线最大压接面积, AWG	AWG 26
导线最小压接面积, AWG	AWG 12		

## 分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		