# 数据信息页

## SAI-TMCSK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




RoHS COMPLIANT

魏德米勒提供一系列用于传感器-执行器电缆接线的工具及附件。

### 通用订货数据

| | |
|---|---|
| 版本 | 压接工具, 4锯齿夹 |
| 订货号 | 1381690000 |
| 类型 | SAI-TMCSK |
| GTIN (EAN) | 4050118183870 |
| 数量 | 1 items |

# 数据信息页

## SAI-TMCSK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

### 尺寸和重量

| | | | |
|---|---|---|---|
| 长度 | 178 mm | 长度 (英寸) | 7.0079 inch |
| 净重 | 288 g | | |

### 环保产品合规

| | |
|---|---|
| RoHS 合规状态 | 合规，无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

### PW6 技术数据

| | |
|---|---|
| 类型 | 机械的，压模不可拆卸 |

### 压接工具数据

| | | | |
|---|---|---|---|
| Crimpart/-profil | 4锯齿夹 | 可调 AWG 压接范围 | AWG 20, AWG 22, AWG 24, AWG 26, AWG 28 |

### 触点描述

| | | | |
|---|---|---|---|
| 插针类型 | 车削式插针 | 导线最大压接面积， AWG | AWG 20 |
| 导线最小压接面积， AWG | AWG 28 | | |

### 分类

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |