

BG GHDE LED TL M4 PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



高能效的应急照明，具有长使用寿命

- 开发和使用符合 DIN EN 60598-2-22
- 适用于恶劣环境条件的 LED 灯（如存在冲击和振动、温度范围大）
- 比荧光灯的能效更高、寿命更长
- 凭借多电压输入 (20 V...60 VDC)，得以在全世界广泛使用。
- 高防火等级 V0
- 射束方向朝向一侧
- 5W 功率版本
- 可用重型接插件和圆形接插件进行插接
- 预制 2.5 mm²

通用订货数据

订货号	1390870000
类型	BG GHDE LED TL M4 PT6
GTIN (EAN)	4050118191059

BG GHDE LED TL M4 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
证书号 (cULus) E345151

尺寸和重量

深	181 mm	深度 (英寸)	7.126 inch
高度	46 mm	高度 (英寸)	1.811 inch
宽度	104 mm	宽度 (英寸)	4.0945 inch
长度	181 mm	长度 (英寸)	7.126 inch
净重	566 g		

温度

存储温度 工作温度 -40 °C...60 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c, 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 730dada5-5c8b-4737-8e0b-847db05af8d5

通用参数

导线类型	Heluwind WK 103w-T 3G1,5 (AD 8 mm)	硅胶	无
阻燃等级符合 UL 94	V-0	卤素	是 (PVC导线)
安装方式	螺钉安装	额定电压	230 V
防护等级	IP65	过压等级	II
污染等级	2	安装位置、安装提示	任意
弱电流	393 lm	短路保护	intern
色温 (CCT)	Cool White, 6000K, 6000K	效能等级 (依据欧盟 874/2012 号法令)	Not required
光度	6000 cd		

额定数据 (IEC 60598-1)

额定电压 265 V 浪涌电流 0.5 A @ 0.1 ms
功率损耗 < 2 W

分类




ETIM 8.0 EC000996 ETIM 9.0 EC000996
ETIM 10.0 EC000996 ECLASS 14.0 27-11-06-35
ECLASS 15.0 27-11-06-35

BG GHDE LED TL M4 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



BG GHDE LED TL M4 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

塑料锁紧螺母，灰色



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	SKMU M16 - K GR	版本
订货号	1772450000	SKMU PA (塑料防松螺母), 防松螺母, M 16, 5 mm, 聚酰胺 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4032248130191	
数量	100 ST	

IP68 版本



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。

黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。

不同系列和应用的电缆接头通过了

VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

通用订货数据

类型	VG M16-1/K68	版本
订货号	1909860000	VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, M 16, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
GTIN (EAN)	4032248536788	
数量	50 ST	
类型	VG M16 - K 68	版本
订货号	1772290000	VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
GTIN (EAN)	4032248129959	
数量	50 ST	