


## 与插图相似



Klippon® POK 接线盒系列由优质玻璃纤维增强聚酯材料制成，特别适合需要防腐、耐冲击且具有较高 IP 防护等级的应用和环境。

这一产品系列含有丰富的产品，主要特点如下：

- 提供 17 种尺寸
- 两种标准饰面（颜色）：灰色（类似于 RAL 7001，工业用）和黑色（类似于 RAL 9011，适用于恶劣环境，防爆）
- 盖板采用十字头/开槽设计的不锈钢螺钉
- 模制垫圈由硅胶或氯丁二烯制成
- 固定孔设在密封区之外，确保实现高达 IP66 的防护等级
- 耐冲击能力高达 7 焦耳
- 直接安装在接线盒中或采用内部安装板
- 可利用固定孔或安装支架直接进行墙体安装
- 利用紧固螺丝来固定安装导轨和安装板
- 根据配置，最高防火等级可达 E60
- 魏德米勒可根据客户规格生产和供应这种接线盒，并配备所有必要的端子和电缆接头。

## 通用订货数据

|            |   |
|------------|---|
| 版本         | Klippon POK (聚酯纤维空接线盒), 接地板, 其他, 高度: 33.5 mm, 宽度: 258 mm, 深: 0.8 mm, 基础材料: 黄铜材质, 经抛光处理的, 未处理的 |
| 订货号        | <a href="#">1390950000</a>  |
| 类型         | KLIPPON COPL 082306   |
| GTIN (EAN) | 4050118191301   |
| 数量         | 5 items   |

**KLIPPON COPL 082306**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

|      |         |         |              |
|------|---------|---------|--------------|
| 深    | 0.8 mm  | 深度 (英寸) | 0.0315 inch  |
| 高度   | 33.5 mm | 高度 (英寸) | 1.3189 inch  |
| 宽度   | 258 mm  | 宽度 (英寸) | 10.1575 inch |
| 最小壁厚 | 0.8 mm  | 最大壁厚    | 0.8 mm       |
| 净重   | 10.6 g  |         |              |

温度

工作温度

环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用参数

|      |        |      |              |
|------|--------|------|--------------|
| 材料强度 | 0.8 mm | 表面处理 | 经抛光处理的, 未处理的 |
| 基础材料 | 黄铜材质   |      |              |

分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002623    | ETIM 9.0    | EC002623    |
| ETIM 10.0   | EC002623    | ECLASS 14.0 | 27-18-28-14 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-14 |             |             |