


**ZQV 1.5N/R6.4/19 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



通用订货数据

版本	TERMSERIES, 横联
订货号	<a href="#">1391620000</a>
类型	ZQV 1.5N/R6.4/19 BL
GTIN (EAN)	4050118191813
数量	10 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2021-06-30T00:00:00+02:00
替代产品	<a href="#">TCC 6.4/51 BL</a>

## ZQV 1.5N/R6.4/19 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	4.9 mm	深度 (英寸)	0.1929 inch
高度	13.1 mm	高度 (英寸)	0.5157 inch
宽度	119 mm	宽度 (英寸)	4.685 inch
净重	4.65 g		

## 温度

存储温度	-40 °C...85 °C	环境温度	-40 °C...60 °C
工作温度			

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 额定数据UL

额定电流 (UL)	10 A
-----------	------

## 基本信息

类型	可以按长度修剪	颜色编码	蓝色
----	---------	------	----

## 绝缘设计

额定电压	250 V
------	-------

## 联接参数

间距 P (单位 : mm)	6.40 mm
----------------	---------

## 分类

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		


**ZQV 1.5N/R6.4/19 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dimensional drawing**



## ZQV 1.5N/R6.4/19 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 切断工具



用于外径最大 8 mm、12 mm、14 mm 和 22 mm 的导线的切割工具。特殊的刀片几何形状允许以最小体力对铜和铝导线进行无挤压切割。根据 EN/IEC 60900 标准，切割工具（KT 8 至 KT 22）还配备通过 VDE 和 GS 测试的保护绝缘层，电压最高可达 1,000 V。

## 通用订货数据

类型	KT 14	版本
订货号	<a href="#">1157820000</a>	断线工具, 单手操作式切割工具
GTIN (EAN)	4032248945344	
数量	1 ST	

## 横联组件断线和冲孔工具



- 用于魏德米勒 Z 系列横联件
- 用于 WQV 2.5 至 WQV 35 的横联件
- 用于 WSI 6 端子的横联窗口

## 通用订货数据

类型	KT ZQV	版本
订货号	<a href="#">9002170000</a>	Cutting tool for one-hand operation
GTIN (EAN)	4032248291670	
数量	1 ST	
类型	WAW 1 NEUTRAL	版本
订货号	<a href="#">9004500000</a>	Miscellaneous tools
GTIN (EAN)	4008190053925	
数量	1 ST	