

WQV 70N/5/3/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	横联件 (端子), 螺钉固定的, 银灰色, 192 A, 回路数: 3, 间距 P (单位: mm): 46.00, 绝缘: 无, 宽度: 10 mm
订货号	1393020000
类型	WQV 70N/5/3/1
GTIN (EAN)	4050118359251
数量	5 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	28.8 mm	深度 (英寸)	1.1339 inch
高度	92 mm	高度 (英寸)	3.622 inch
宽度	10 mm	宽度 (英寸)	0.3937 inch
净重	48.43 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

大小

间距 P (单位 : mm)	46.00 mm
----------------	----------

材料参数

基础材料	青铜 镀锌的	颜色编码	银灰色
------	--------	------	-----

系统特征值

类型	用于端子
----	------

通用的

回路数	3	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

额定数据

额定电压	400 V	额定电流	192 A
------	-------	------	-------

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

WQV 70N/5/3/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

辅助联接



附加联接让单独的分接电压成为可能。比如可用于总开关之前的应急电源，或者仅在应用内用作附加联接。

通用订货数据

类型	VH 25.2/8/6.4
订货号	1967110000
GTIN (EAN)	4032248739196
数量	5 ST