

CH20M17 S PPP TYL 2083

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



CH20M 外壳的侧置元件为您提供个性化结构的选择，可根据您的需要灵活调整。一个特别实用的优点是，不需要的槽口可以用盖板盖住。这不仅可以确保外观整洁，还能防止灰尘和其他环境影响。充分利用 CH20M 外壳的多功能性，您可以按照自己的想法高效地设计项目！

通用订货数据

版本	侧面元件, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 交通黄, 侧面元件, 宽度: 17.5 mm
订货号	1395730000
类型	CH20M17 S PPP TYL 2083
GTIN (EAN)	4050118196238
数量	12 items

CH20M17 S PPP TYL 2083

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	105.5 mm	深度 (英寸)	4.1535 inch
高度	22.8 mm	高度 (英寸)	0.8976 inch
宽度	17.5 mm	宽度 (英寸)	0.689 inch
净重	11.6 g		

温度

环境温度	-25 °C...85 °C	工作温度范围	-40...120 °C
湿度	5 - 93% 相对湿度, Tu = 40°C, 无凝结		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

材料数据

阻燃等级符合 UL 94	V-0	绝缘材料	PA 66 GF 30
绝缘材料组	I	表面处理	未处理的
基础材料	塑料材质	相比漏电起痕指数 (CTI)	600 ≤ CTI

常规数据

颜色编码	交通黄	防护等级	IP20 (安装后)
比色表 (相似)	RAL 1023	有关整体装配的信息, 请阅读参考文章	CH20M17 B BK/OR 2010
密封选项	无		

组件特性

为集成的功能端口准备切口	无	回路数, 最大	9
通风口数量	0	母插头插座数量	3
连接层数	3		

分类

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

CH20M17 S PPP TYL 2083

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

产品图片



产品图片



尺寸图

