

**IE-CD-VAPM24V-C-MA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



Y型分配器 / 连接耦合, FreeCon用于PROFINET的直插式推拉式电源连接器, 金属材料

**通用订货数据**

版本	耦合, FreeCon, 电源, IP65, 如果使用螺纹锁固剂
订货号	<a href="#">1397690000</a>
类型	IE-CD-VAPM24V-C-MA
GTIN (EAN)	4050118198669
数量	1 items

**IE-CD-VAPM24V-C-MA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**技术数据**

**审批**

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E316369

**尺寸和重量**

净重

425.36 g

**温度**

存储温度

工作温度

-40 °C...70 °C

安装温度

**环保产品合规**

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**分类**

ETIM 8.0

EC002597

ETIM 9.0

EC002597

ETIM 10.0

EC002597

ECLASS 14.0

27-44-03-18

ECLASS 15.0

27-44-03-18


IE-CD-VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

图纸


尺寸图




尺寸图



尺寸图



尺寸图



**IE-CD-VAPM24V-C-MA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

附件

防尘盖




保护您的设备，防止灰尘和污垢。

通用订货数据

类型	IE-BP-VAPP	版本	
订货号	<a href="#">1068930000</a>	法兰外壳-防护盖	
GTIN (EAN)	4032248823093		
数量	10 ST		

Sets

PushPull Power 接插件， PROFINET 规范



通用订货数据

类型	IE-PS-VAPM-5P-2.5	版本	
订货号	<a href="#">2465440000</a>	电源连接器, 插头, PROFINET, 接插件套件	
GTIN (EAN)	4050118522136		
数量	1 ST		