

**IE-C6KS8VG0100XCSXCS-E**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



组装的 IE 电缆, PROFINET, Cat.6A, PVC, 绿色, M12 X-型

**通用订货数据**

版本	连接电缆, M12 X 型 IP 67 直插头, M12 X 型 IP 67 直插头, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 10 m
订货号	<a href="#">1398070100</a>
类型	IE-C6KS8VG0100XCSXCS-E
GTIN (EAN)	4050118199703
数量	1 items

## IE-C6KS8VG0100XCSXCS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

长度	10 m	长度 (英寸)	393.7008 inch
净重	594 g		

## 温度

存储温度	-40 °C...80 °C	工作温度	-40 °C...80 °C
安装温度	-40 °C...80 °C		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## 电缆专用标准

建立标准 UL-Style 246 1

## 标准

建立标准 UL-Style 246 1

## 右插头

插头, 右 M12, X-编码, IP67, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 带屏蔽

## 左插头

插头, 左 M12, X-编码, IP67, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 带屏蔽

## 电缆电气属性

传输速率	10 Gbit/s	目录册	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
测试电压: 线与线之间屏蔽	800 V有效, 50 Hz, 1 分钟		

## 电缆的机械和材料属性

拉力	≤ 150 N	卤素	是
最小弯曲半径, 多次	8 倍电缆直径	最小弯曲半径, 单次	4 * 直径
阻燃性	in accordance with IEC 60332-1-2		

## 电缆结构

护套颜色	绿(RAL 6018)	截面积	4*2*AWG 23/7
屏蔽	S/FTP	绝缘横截面	1.58 mm

**IE-C6KS8VG0100XCSXCS-E**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**技术数据**

www.weidmueller.com

最大护套直径	8.8 mm	护套材料	PVC
颜色序列或导线-导线对	白/蓝双色 - 蓝色, 白/橙色 - 橙色, 白/绿色 - 绿色, 白/棕色 - 棕色		

**分类**


ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

图纸

布线

M12	1	White, Orange	1	M12
	2	Orange	2	
	3	White, Green	3	
	4	Green	4	
	5	White, Brown	5	
	6	Brown	6	
	7	White, Blue	7	
	8	Blue	8	

插针配置



附件

空白



TM-I 在轨道交通行业中得到广泛认可和应用。有各种不同长度可供选择。由于其凸出的标记号字段，每个标记号都容易拆分，安装简便。可以与标记套和标签一起使用。由于其特殊的规格，每个标记号都容易拆分，安装简便。它们能与市场上供货的许多标记套一起使用。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT、绘图打印机或 STI 标记笔做标记。

- 由于其凸出的标记号字段，每个标记号都容易拆分，安装简便。
  - 在轨道交通行业中得到广泛认可和应用。
  - 可以与标记套和标签一起使用。
  - 不适合与 P-Ink 或 STI 标记笔及 CLI T 标记套一起使用。
- 针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

类型	TM-I 12 MC NE GE	版本
订货号	<a href="#">1718411687</a>	TM-I, 插入式标记号, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190348984	
数量	320 ST	
类型	TM-I 18 MC NE GE	版本
订货号	<a href="#">1718431687</a>	TM-I, 插入式标记号, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190349028	
数量	320 ST	