### IE-C6KS8VG0100XCSXCS-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





组装的 IE 电缆,PROFINET,Cat.6A,PVC,绿色,M12 X-型

### 通用订货数据

版本	连接电缆, M12 X 型 IP 67 直插头, M12 X 型 IP 67 直插头, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 10 m
订货号	<u>1398070100</u>
类型	IE-C6KS8VG0100XCSXCS-E
GTIN (EAN)	4050118199703
数量	1 items

### IE-C6KS8VG0100XCSXCS-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

	_
<b>1又个</b> 致1	
リスグ レンメスリ	//=
	-

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
长度	10 m	长度 (英寸)	393.7008 inch
净重	594 g	区及(关寸)	333.7000 IIIGII
温度			
存储温度	-40 °C80 °C	工作温度	-40 °C80 °C
安装温度	-40 °C80 °C		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	 合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c		
REACH SVHC SCIP	Lead 7439-92-1 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a		
	07C11076-peca-4067-600	D-0047540e0244	
电缆专用标准			
建立标准	UL-Style 2461		
标准			
建立标准	UL-Style 2461		
右插头			
插头,右	M12, X-编码, IP67, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 带屏蔽		
左插头	一一一人,七旦,加大,至村,巾所献		
插头,左	M12, X-编码, IP67, 针式端 头, 笔直, 插头, 塑料, 带屏蔽		
电缆电气属性			
传输速率	10 Gbit/s	目录册	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
测试电压: 线与线之间屏蔽	800 V有效,50 Hz,1 分 钟		IEC 11001 2010)
电缆的机械和材料属性			
13.1	45011	F-±	_
拉力 最小弯曲半径,多次	≤ 150 N 8 倍电缆直径	<u></u>	
阻燃性	in accordance with IEC 60332-1-2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 814
电缆结构			
护套颜色	绿(RAL 6018)	截面积	4*2*AWG 23/7
屏蔽	S/FTP		1.58 mm

目录日期/图纸 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

最大护套直径	8.8 mm	护套材料	PVC
颜色序列或导线-导线对	白/蓝双色 - 蓝色, 白/橙色 - 橙色, 白/绿色 - 绿色, 白/棕 色 - 棕色		
分类			
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

目录日期/图纸 3






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 图纸

### 





#### IE-C6KS8VG0100XCSXCS-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 附件

#### 空白



TM-I 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。有各种不同长度可供选择。由于其凸出的标记号字段,每个标记号都容易拆分,安装简便。可以与标记套和标签一起使用。由于其特殊的规格,每个标记号都容易拆分,安装简便。它们能与市场上供货的许多标记套一起使用。采用MultiCard 格式,可以用 PrintJet CONNECT、绘图打印机或 STI 标记笔做标记。

- 由于其凸出的标记号字段,每个标记号都容易拆分,安装简便。
- 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。
- 可以与标记套和标签一起使用。
- 不适合与 P-Ink 或 STI 标记笔及 CLI T 标记套一起使用。针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

#### 通用订货数据

TM-I 12 MC NE GE	版本	
<u>1718411687</u>	TM-I, 插入式标记号, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, 黄色	
4008190348984		
320 ST		
TM-I 18 MC NE GE	版本	
<u>1718431687</u>	TM-I, 插入式标记号, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 黄色	
4008190349028		
320 ST		
	TM-I 12 MC NE GE 1718411687 4008190348984 320 ST TM-I 18 MC NE GE 1718431687 4008190349028	