

SAIE-7/8-B-5-0.2U-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



面板安装连接器用于传感器/执行器布线的设备侧联接。有 M12、M8 和 M5 几种规格。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | 内置插头, 7/8", 孔式 直, 紧固螺纹: M 20, 回路数: 5, 股线 / 电缆长度: 0.2 m |
| 订货号 | 1398710000 |
| 类型 | SAIE-7/8-B-5-0.2U-M20 |
| GTIN (EAN) | 4050118200607 |
| 数量 | 1 items |

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E307231

尺寸和重量

净重 44.28 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

符合要求

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

电缆技术参数

| | | | |
|--------|----------------------|-----------|-------|
| 芯线横截面积 | 0.75 mm ² | 股线 / 电缆长度 | 0.2 m |
| 颜色编码 | 黑色, 蓝色, 绿/黄, 棕色, 白色 | 回路数 | 5 |

技术资料 可定制接插件

| | | | |
|--------|--------------|------|-------------------------|
| 回路数 | 5 | 编码 | 无 |
| 插针镀层 | 镀金的 | 联接类型 | 插座 |
| 外壳基本材料 | 铸锌, 经镀镍处理的 | 触点材料 | CuZn |
| 额定电压 | 300 V | 额定电流 | 8 A |
| 防护等级 | IP67, 拧入时 | 插拔次数 | ≥ 100 |
| 电缆接头 | M 20 | 额定电流 | 8A (4回路和5回路)、 10A (3回路) |
| 外壳温度范围 | -25...+85 °C | | |

通用参数

| | |
|-----------|-------------------------|
| 回路数 | 5 |
| 编码 | 无 |
| 联接螺纹 | 7/8" |
| 插针镀层 | 镀金的 |
| 拧紧力矩 | 1.5 Nm |
| 芯线横截面积 | 0.75 mm ² |
| 联接类型 | 插座 |
| 外壳基本材料 | 铸锌, 经镀镍处理的 |
| 触点材料 | CuZn |
| 额定电压 | 300 V |
| 额定电流 | 8 A |
| 防护等级 | IP67, 拧入时 |
| 插拔次数 | ≥ 100 |
| 电缆接头 | M 20 |
| 额定电压 | 300 V |
| 额定电流 | 8A (4回路和5回路)、 10A (3回路) |
| 端口 1 | 7/8" |
| 端口 2 | Flying wires |
| 股线 / 电缆长度 | 0.2 m |

SAIE-7/8-B-5-0.2U-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

| | | | |
|-----------|----------------|---------|--|
| 额定冲击电压 | 4000 V | | |
| 紧固螺纹 | M 20 | | |
| 安装扭矩范围 | 11.8 ... 12 Nm | | |
| 额定电压 (UL) | 600 V | | |
| 安装扭矩 | 最小 | 11.8 Nm | |
| | 最大 | 12 Nm | |
| 外壳温度范围 | -25...+85 °C | | |
| 导线外径 | - | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003570 | ETIM 9.0 | EC003570 |
| ETIM 10.0 | EC003570 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-03 | | |



SAIE-7/8-B-5-0.2U-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

接线图



插针分配方案

