


PLUG VPU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



匹配各种产品的齐全配件

通用订货数据

版本	VPU 系列, 附件
订货号	<a href="#">1402570000</a>
类型	PLUG VPU
GTIN (EAN)	4050118204360
数量	10 items

## PLUG VPU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	21.5 mm	深度 (英寸)	0.8465 inch
高度	8 mm	高度 (英寸)	0.315 inch
宽度	11.6 mm	宽度 (英寸)	0.4567 inch
净重	1.96 g		

## 温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
------	------	----------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## IEC / EN 额定数据

额定电压 (交流)	250 V
-----------	-------

## 通用参数

行业	能源分配	类型	插座, 已打印
颜色编码	黑色		

## 通讯联接参数

最小压接面积 硬导线	0.14 mm <sup>2</sup>	剥线长度	8 mm
联接类型	PUSH IN	最大压接面积 硬导线	1.5 mm <sup>2</sup>

## 通用数据

颜色编码	黑色
------	----

## 分类

ETIM 8.0	EC001627	ETIM 9.0	EC001627
ETIM 10.0	EC001627	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		