

**IE-CSPD5US0075VAPVAP-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



**通用订货数据**

版本	系统电缆, PushPull 电源, PushPull 电源, PUR, 7.5 m
订货号	<a href="#">1403680075</a>
类型	IE-CSPD5US0075VAPVAP-X
GTIN (EAN)	4050118316544
数量	1 items

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

长度	7.5 m	长度 (英寸)	295.2756 inch
净重	929.28 g		

## 温度

存储温度	-50 °C...80 °C	工作温度	-40 °C...80 °C
安装温度	-40 °C...80 °C		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用标准

连接器标准	in accordance with PROFINET specification
-------	--

## 标准

连接器标准	in accordance with PROFINET specification
-------	--

## 电气特性

额定电压	24 V	50 °C 下载流量	16 A
------	------	------------	------

## 右插头

插头, 右	PushPull Power, IP67, 孔式 端头, 笔直, 插头, 镀锌, 不带 屏蔽
-------	--

## 左插头

插头, 左	PushPull Power, IP67, 孔式 端头, 笔直, 插头, 镀锌, 不带 屏蔽
-------	--

## 插头

插头, 右	PushPull Power, IP67, 孔式 端头, 笔直, 插头, 镀锌, 不带 屏蔽	插头, 左	PushPull Power, IP67, 孔式 端头, 笔直, 插头, 镀锌, 不带 屏蔽
-------	--	-------	--

## 电缆的机械和材料属性

卤素	不	最小弯曲半径, 单次	5 *直径
阻燃性	in accordance with IEC 60332-1-2		

**IE-CSPD5US0075VAPVAP-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**技术数据**

www.weidmueller.com

**电缆结构**

导线最大压接面积 AWG	AWG 16	护套颜色	灰(类似RAL 7001)
截面积	5*1,5 mm <sup>2</sup>	屏蔽	不带屏蔽
接线数量	5	绝缘	TPE
最大护套直径	9 mm	护套材料	PUR
导线材料	非绝缘铜线		

**分类**

ETIM 8.0	EC003248	ETIM 9.0	EC003248
ETIM 10.0	EC003248	ECLASS 14.0	27-06-01-05
ECLASS 15.0	27-06-01-05		

## 附件

## 空白



TM-I 在轨道交通行业中得到广泛认可和应用。有各种不同长度可供选择。由于其凸出的标记号字段，每个标记号都容易拆分，安装简便。可以与标记套和标签一起使用。由于其特殊的规格，每个标记号都容易拆分，安装简便。它们能与市场上供货的许多标记套一起使用。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT、绘图打印机或 STI 标记笔做标记。

- 由于其凸出的标记号字段，每个标记号都容易拆分，安装简便。
  - 在轨道交通行业中得到广泛认可和应用。
  - 可以与标记套和标签一起使用。
  - 不适合与 P-Ink 或 STI 标记笔及 CLI T 标记套一起使用。
- 针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

类型	TM-I 12 MC NE WS	版本
订货号	<a href="#">1718411044</a>	TM-I, 插入式标记号, 12 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190348977	
数量	320 ST	
类型	TM-I 18 MC NE WS	版本
订货号	<a href="#">1718431044</a>	TM-I, 插入式标记号, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190349011	
数量	320 ST	