

## CP A BATTERY 24V DC1.3AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



容量从 1.2 Ah 到 17 Ah 的 5 款电池模块可以在 30 分钟内提供高达 40 A 的电流，或在 30 小时内提供 1 A 的电流，并且与 DC UPS 控制器 CP DC UPS 24V 20A/10A 和 CP DC UPS 24V 40A 完全兼容。当然，DURAeco 系列是一种灵活易用、设计成本效益高的解决方案。

## 通用订货数据

版本	Battery
订货号	<a href="#">1406930000</a>
类型	CP A BATTERY 24V DC1.3AH
GTIN (EAN)	4050118221978
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
最后下单日期	2021-07-31T00:00:00+02:00
替代产品	<a href="#">DURA ECO LA-BAT 24V 1.2AH</a>

## CP A BATTERY 24V DC1.3AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E349959

## 尺寸和重量

深	124 mm	深度 (英寸)	4.8819 inch
高度	148 mm	高度 (英寸)	5.8268 inch
宽度	52 mm	宽度 (英寸)	2.0472 inch
净重	1650 g		

## 温度

存储温度	-15 °C...40 °C	工作温度	0 °C...40
------	----------------	------	-----------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	30bf869c-8adc-4ed2-ad02-c1fec963e943

## 操作界面和控制输入

温度探头	NTC 100kΩ
------	-----------

## 输入

额定输入电压	24 V DC	额定容量	1.3
最大充电电流	0.2 A		

## 输出

可拼接	是	最大输出电流	15
温度探头	NTC 100kΩ	反向电压保护	是
超载与短路保护	15A 熔丝		

## 通用参数

防护等级	IP20	允许的最大空气湿度 (操作)	5 %...95 % 相对湿度
符合 IEC 68-2-6 的防振式 DIN 导轨/壁	0.7 / 0.7 g	安装脚	金属材料
符合 IEC 68-2-27 的防振壁	30 g		

## 绝缘参数

防护等级	III, 无PE 连接, 用于 SELV
------	----------------------

## 联接数据 (输入端)

最大压接面积, AWG/kcmil	12	最小压接面积 AWG/kcmil	30
最大压接面积, 软导线	4 mm <sup>2</sup>	最小压接面积 软导线	0.2 mm <sup>2</sup>

**CP A BATTERY 24V DC1.3AH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**技术数据**

最大压接面积, 硬导线	4 mm <sup>2</sup>	最小压接面积 硬导线	0.2 mm <sup>2</sup>
最小拧紧扭矩	0.5 Nm	最大拧紧扭矩	0.5 Nm

**联接数据 (输出端)**

端子接线回路数量	2 (+ / -)	最大压接面积, AWG/kcmil	12
最小压接面积 AWG/kcmil	30	最大压接面积, 软导线	4 mm <sup>2</sup>
最小压接面积 软导线	0.2 mm <sup>2</sup>	最大压接面积, 硬导线	4 mm <sup>2</sup>
最小压接面积 硬导线	0.2 mm <sup>2</sup>	拧紧扭力, 最小【输出】	0.5 Nm
拧紧扭力, 最大【输出】	0.5 Nm		

**联接数据 (信号)**

导线联接截面积, 软导线(信号), 最大值	4 mm <sup>2</sup>	连接方式	可插拔的螺钉联接
最大压接面积, AWG/kcmil	12	单股导线的最小压接面积	0.2 mm <sup>2</sup>
单股导线的最大压接面积	4 mm <sup>2</sup>	导线联接截面积, 软导线(信号), 最小值	0.2 mm <sup>2</sup>
端子数 ]	2	最小接线面积, AWG/kcmil	30

**分类**

ETIM 8.0	EC002850	ETIM 9.0	EC002850
ETIM 10.0	EC002850	ECLASS 14.0	27-04-06-92
ECLASS 15.0	27-04-06-92		


CP A BATTERY 24V DC1.3AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

www.weidmueller.com

Buffer times-output current curve



Buffer Time

CP A BATTERY 24V DC1.3AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

类型	WEW 35/1 V0 GF SW	版本
订货号	<a href="#">1478990000</a>	固定器, 黑色, TS 35, V-0, Wemid, 宽度: 12 mm, 130 °C
GTIN (EAN)	4050118286892	
数量	50 ST	
类型	WEW 35/2 V0 GF SW	版本
订货号	<a href="#">1479000000</a>	固定器, 黑色, TS 35, V-0, Wemid, 宽度: 8 mm, 130 °C
GTIN (EAN)	4050118286779	
数量	50 ST	

开槽螺丝刀



VDE 绝缘螺丝刀，用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件，DIN EN 60900，IEC 900。已通过 "GS"安全测试，组件已通过测试。Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, 槽刀由高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成，持续硬化处理，发蓝处理

通用订货数据

类型	SDIS SL 0.6X3.5X100	版本
订货号	<a href="#">1274660000</a>	螺丝刀, 装配工具
GTIN (EAN)	4050118072631	
数量	1 ST	

安装



魏德米勒电源的安装配件。

## CP A BATTERY 24V DC1.3AH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

### 通用订货数据

类型	MTA 45 MF	版本	
订货号	<a href="#">1251310000</a>	Electronics housings, Mounting flange	
GTIN (EAN)	4050118042719		
数量	1 ST		