

**SAI-Y-7/8 3P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**通用订货数据**

版本	Y 联接器, 7/8"
订货号	<a href="#">1413920000</a>
类型	SAI-Y-7/8 3P
GTIN (EAN)	4050118214925
数量	1 items

## SAI-Y-7/8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



RoHS

一致

## 尺寸和重量

净重

70 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

符合要求

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## 技术资料 可定制接插件

回路数	3	编码	无
插针镀层	Au (Gold)	外壳基本材料	PUR
额定电压	300 V	额定电流	12 A
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 50
污染等级	3	屏蔽连接	否
外壳温度范围	-30...+90 °C		

回路数	3	编码	无
插针镀层	Au (Gold)	外壳基本材料	PUR
额定电压	300 V	额定电流	12 A
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 50
污染等级	3	屏蔽连接	否
外壳温度范围	-30...+90 °C		

## 联接数据

组件出线口 - 接插件	7/8" 针式	单出线口 1 - 接插件	7/8" 孔式
单出线口 2 - 接插件	7/8" 孔式	拧紧力矩	7/8": 1.5 Nm

## 通用参数

回路数	3	编码	无
联接螺纹	7/8"	插座触点材料	CuZn
插针材料	CuZn	插针镀层	Au (Gold)
外壳基本材料	PUR	额定电压	300 V
额定电流	12 A	防护等级	IP67
插拔次数	≥ 50	污染等级	3
端口 1	7/8"/7/8"	端口 2	螺钉
屏蔽连接	否	外壳温度范围	-30...+90 °C
导线外径	-		

## 分类

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

**SAI-Y-7/8 3P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

尺寸图, 接线图

