



通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | Y 连接器, 7/8", 电源分配器 |
| 订货号 | 1413920000 |
| 类型 | SAI-Y-7/8 3P |
| GTIN (EAN) | 4050118214925 |
| 数量 | 1 items |

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

净重

70 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

符合要求

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

技术资料 可定制接插件

| | | | |
|-------|-----------|--------|--------------|
| 回路数 | 3 | 编码 | 无 |
| 插针镀层 | Au (Gold) | 外壳基本材料 | PUR |
| 额定电压 | 250 V | 额定电流 | 5.3 A |
| 防护等级 | IP67 | 插拔次数 | ≥ 50 |
| 污染等级 | 3 | 屏蔽连接 | 否 |
| 螺纹环材料 | 黄铜材质, 镀镍的 | 外壳温度范围 | -30...+90 °C |

联接数据

| | | | |
|--------------|---------|--------------|--------------|
| 组件出线口 - 接插件 | 7/8" 针式 | 单出线口 1 - 接插件 | 7/8" 孔式 |
| 单出线口 2 - 接插件 | 7/8" 孔式 | 拧紧力矩 | 7/8": 1.5 Nm |

通用参数


| | | | |
|--------|--------------|--------|-----------|
| 回路数 | 3 | 编码 | 无 |
| 联接螺纹 | 7/8" | 插座触点材料 | CuZn |
| 插针材料 | CuZn | 插针镀层 | Au (Gold) |
| 外壳基本材料 | PUR | 额定电压 | 250 V |
| 额定电流 | 5.3 A | AF 尺寸 | 24 mm |
| 防护等级 | IP67 | 插拔次数 | ≥ 50 |
| 污染等级 | 3 | 端口 1 | 7/8" |
| 端口 2 | 螺钉 | 屏蔽连接 | 否 |
| 外壳温度范围 | -30...+90 °C | 导线外径 | - |

分类


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002925 | ETIM 9.0 | EC002925 |
| ETIM 10.0 | EC002925 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-06 | | |

图纸

尺寸图




插针分配方案



Male

插针分配方案



Female

接线图

