数据信息页

SAI-Y-7/8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	Y 联接器, 7/8", 电源分配器
订货号	1413920000
类型	SAI-Y-7/8 3P
GTIN (EAN)	4050118214925
数量	1 items

数据信息页

SAI-Y-7/8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证	
ROHS	一致

尺寸和重量

净重	70 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

技术资料 可定制接插件

回路数	3	编码	无
插针镀层	Au (Gold)	外壳基本材料	PUR
绝缘电阻	1010 Ω	额定电压	400 V
额定电流	10 A	防护等级	IP67, IP68
插拔次数	≥ 100	污染等级	3
屏蔽连接	否	螺纹环材料	黄铜材质, 镀镍的
外壳温度范围	-25…+80 °C		

联接数据

组件出线口 - 接插件	7/8" 针式	单出线口 1 - 接插件	7/8" 孔式
单出线口 2 - 接插件	7/8" 孔式	拧紧力矩	7/8": 1.5 Nm

通用参数

回路数	3	编码	无
联接螺纹	7/8"	插座触点材料	CuZn
插针材料	CuZn	插针镀层	Au (Gold)
外壳基本材料	PUR	绝缘电阻	1010 Ω
额定电压	400 V	额定电流	10 A
AF 尺寸	24 mm	防护等级	IP67, IP68
插拔次数	≥ 100	污染等级	3
端口1	7/8"	端口 2	螺钉
屏蔽连接	否	外壳温度范围	-25…+80 °C
导线外径	-		

分类

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

数据信息页


SAI-Y-7/8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

图纸

尺寸图




插针分配方案



Male

插针分配方案



Female

接线图

