

SAI-Y-7/8 5P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	Y 联接器, 7/8"
订货号	1413940000
类型	SAI-Y-7/8 5P
GTIN (EAN)	4050118214772
数量	1 items

SAI-Y-7/8 5P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

净重

75 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

技术资料 可定制接插件

回路数	5
插针镀层	Au (Gold)
额定电压	300 V
防护等级	IP67
污染等级	3
外壳温度范围	-30...+90 °C

编码	无
外壳基本材料	PUR
额定电流	9 A
插拔次数	≥ 50
屏蔽连接	否

联接数据

组件出线口 - 接插件	7/8" 针式
单出线口 2 - 接插件	7/8" 孔式

单出线口 1 - 接插件	7/8" 孔式
拧紧力矩	7/8": 1.5 Nm

通用参数

回路数	5
联接螺纹	7/8"
插针材料	CuZn
外壳基本材料	PUR
额定电流	9 A
插拔次数	≥ 50
端口 1	7/8"/7/8"
屏蔽连接	否
导线外径	-

编码	无
插座触点材料	CuZn
插针镀层	Au (Gold)
额定电压	300 V
防护等级	IP67
污染等级	3
端口 2	螺钉
外壳温度范围	-30...+90 °C

分类

ETIM 8.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925
ECCLASS 15.0	27-44-01-06

ETIM 9.0	EC002925
ECCLASS 14.0	27-44-01-06

SAI-Y-7/8 5P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

尺寸图, 接线图

