

SAI-Y-7/8 5P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	Y 连接器, 7/8"
订货号	<a href="#">1413940000</a>
类型	SAI-Y-7/8 5P
GTIN (EAN)	4050118214772
数量	1 items

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致

## 尺寸和重量

净重 75 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

## 技术资料 可定制接插件

回路数	5	编码	无
插针镀层	Au (Gold)	外壳基本材料	PUR
额定电压	250 V	额定电流	8 A
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 50
污染等级	3	屏蔽连接	否
螺纹环材料	黄铜材质, 镀镍的	外壳温度范围	-30...+90 °C

## 联接数据

组件出线口 - 接插件	7/8" 针式	单出线口 1 - 接插件	7/8" 孔式
单出线口 2 - 接插件	7/8" 孔式	拧紧力矩	7/8": 1.5 Nm

## 通用参数

回路数	5	编码	无
联接螺纹	7/8"	插座触点材料	CuZn
插针材料	CuZn	插针镀层	Au (Gold)
外壳基本材料	PUR	额定电压	250 V
额定电流	8 A	AF 尺寸	24 mm
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 50
污染等级	3	端口 1	7/8"
端口 2	螺钉	屏蔽连接	否
外壳温度范围	-30...+90 °C	导线外径	-

## 分类

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

图纸

尺寸图, 接线图

