



FO SC-RJ 接插件，符合IEC 61754-2，用于外径 2.6...3 mm的导线。

通用订货数据

版本	FO 连接器, ST插头, 单模, IP20
订货号	1414680000
类型	IE-PS-ST-SM
GTIN (EAN)	4050118215564
数量	1 items

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	47 mm	深度 (英寸)	1.8504 inch
高度	9.6 mm	高度 (英寸)	0.378 inch
宽度	9.6 mm	宽度 (英寸)	0.378 inch
净重	4.4 g		

温度

存储温度	-40 °C...90 °C	工作温度	-20 °C...80 °C
安装温度			

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

通用参数

防折断套管材料	TPE	物品描述	ST插头, 单模
颜色编码	其他	外壳基本材料	铸锌
最大护套直径	3.2 mm	最小护套直径	2.6 mm
防护等级	IP20	插拔次数	1000
光纤类型	GOF, 单模	插入损耗	≤ 0.5 dB
端口 1	ST	端口 2	粘合、压接、抛光
电缆拔出力, 最小	100 N	回流损失 (衰减)	≥ 40 dB
端头材料	氧化锆	防尘盖材料	TPE
压接套筒材料	青铜材质, 镀镍		

通用标准


连接器标准	IEC 61754-2
-------	-------------

分类

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

图纸

尺寸图



附件

...用于SC、ST和LC光缆接插件



GOF

- 用于SC/ST光缆、IP 20和IP 67接插件
- 用于LC光缆和IP 67接插件 POF
- 用于塑料光缆的SC/ST、IP20和IP67接插件
- 用于SC/ST光缆、ProfiNet和移动电缆以及IP 67接插件

通用订货数据

类型	IE-CT-SC-GOF	版本	
订货号	9205320000	压接工具, 六角形压接	
GTIN (EAN)	4032248725458		
数量	1 ST		

剪刀



魏德米勒擅长铜和铝制电缆的隔离。产品系列从用于小截面、带直接力传输的切割工具直至大直径切割工具。机械驱动和专门设计的切割形状会将使手的用力要求降至最低。魏德米勒有广泛的切割工具类别，符合专业电缆加工的所有标准。

通用订货数据

类型	SCISSORS KEVLAR	版本	
订货号	1208910000	Electrician's scissors	
GTIN (EAN)	4032248990085		
数量	1 ST		