

AP WMF2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

通用订货数据

版本	用于端子的端板, 蓝色, 高度: 87.25 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, Wemid, 可卡装: 是
订货号	1415070000
类型	AP WMF2.5 BL
GTIN (EAN)	4050118216318
数量	50 items

AP WMF2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	44.25 mm	深度 (英寸)	1.7421 inch
高度	87.25 mm	高度 (英寸)	3.435 inch
宽度	1.5 mm	宽度 (英寸)	0.0591 inch
净重	5.22 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...75 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
产品碳足迹	从摇篮到大门	0.049 kg CO2 eq.	

其它技术参数

可卡装	是	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	蓝色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

类型	侧板
----	----

通用的

安装指导	直接安装
------	------

分类

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		